



劇・毒物ステッカー STICKER

■安全管理用にお使い下さい。

商品コード	区分	品名	写真	サイズ(mm)	価格(円)
96-1731	5●	医薬用外劇物 タテ型 A	A	230×90	300
96-1732	5●	医薬用外劇物 タテ型 B	B	230×90	300
96-1753	5●	医薬用外劇物 ヨコ型 C	C	70×135	200
96-1754	5●	医薬用外劇物 ヨコ型 D	D	70×135	200

材質：PVCステッカー

ふるい
ピンセット
はさみ
金物類

ステンレス
アルミ
ホーロー
製品



有機溶剤標識 SIGN/STICKER

■有機溶剤中毒予防規則のための色分け表示にお使い下さい。

■エコユニボード(再生PP)タイプ

商品コード	区分	型式	品名	価格(円)
96-1631	5	814-38	第一種有機溶剤等	1,500
96-1632	5	814-39	第二種有機溶剤等	1,500
96-1633	5	814-40	第三種有機溶剤等	1,500

サイズ：600×300mm φ2.5mm穴4スミ

■PVCステッカータイプ

商品コード	区分	型式	品名	入数(枚)	価格(円)
96-1634	5	814-50	第一種有機溶剤等	10	1,980
96-1635	5	814-51	第二種有機溶剤等	10	1,980
96-1636	5	814-52	第三種有機溶剤等	10	1,980

サイズ：100×50mm

樹脂製品

チューブ・
ゴム製品・
袋・ラップ

磁製品・
耐火製品



有機溶剤標識 SIGN

■φ2.5mm穴4スミ。

商品コード	区分	型式	品名	価格(円)
96-1654	5	814-41	有機溶剤保管場所	1,400

材質：エコユニボード(再生PP)
厚さ：1.2mm
サイズ：450×300mm

テープ・
ラベル・
ステッカー類

O A ・
事務用品



特定化学物質標識 SIGN

■特定化学物質障害予防規則のための表示にお使い下さい。

■φ2.5mm穴4スミ。

商品コード	区分	化学物質名	価格(円)
96-1816	5	次亜塩素酸ソーダ	2,880
96-1817	5	塩酸	2,880
96-1819	5	硝酸	2,880
96-1821	5	フッ化水素	2,880
96-1822	5	エチレンオキシド	2,880
96-1823	5	ホルムアルデヒド等	2,880
96-1824	5	1,3-ブタジエン等	2,880
96-1825	5	硫酸ジエチル等	2,880
96-1826	5	ニッケル	2,880
96-1827	5	砒素	2,880
96-2831	5	エチルベンゼン	2,880
96-2832	5	塩化コバルト(II)	2,880
96-2833	5	酸化コバルト	2,880
96-2834	5	ジクロロメタン(二塩化メチレン)	2,880
96-2835	5	スチレン	2,880
96-2836	5	メチルイソブチルケトン	2,880
96-2837	5	クロロホルム	2,880
96-2838	5	1,2-ジクロロエタン	2,880
96-1830	5	無地	2,880

材質：エコユニボード(再生PP)
サイズ：600×450×1.2mm厚

工 具

テープ・
ラベル・
ステッカー類

エチレンオキシド

この他の写真は「SAN-WEB」をご覧ください

商品コード	区分	化学物質名	価格(円)
96-1804	5	重クロム酸ナトリウム	2,880
96-1807	5	ベンゼン	2,880
96-1808	5	コールタール	2,880
96-1811	5	塩素	2,880
96-1812	5	苛性ソーダ	2,880
96-1813	5	硫酸	2,880
96-1814	5	酸化水素	2,880
96-1815	5	アンモニア	2,880

材質：エコユニボード(再生PP)
サイズ：600×450×1.2mm厚



※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。