

分析用  
試験器具ビーカー・  
フラスコ・  
共通摺合せ  
器具スライド  
ガラス・  
セル・  
ガラス管バイアル・  
試験管

瓶・容器類

ビーカー・フラスコ・共通摺合せ器具

培養瓶  
CULTURE BOTTLE

| 商品コード   | 区分 | 型式     | 培養液量 (mL) | 全容量 (mL) | 全長×幅×高さ×口内径 (mm) | 価格 (円) |
|---------|----|--------|-----------|----------|------------------|--------|
| 82-1621 | 6● | MA-140 | 25~35     | 400      | 205×94×34×22     | 12,000 |
| 82-1622 | 6● | MA-60  | 15~20     | 200      | 170×64×30×19     | 7,500  |
| 82-1623 | 6● | MA-30  | 5~7       | 60       | 100×44×29×16     | 3,500  |
| 82-1624 | 6● | MA-12  | 2~3       | 13       | 70×25×15×14      | 3,000  |
| 82-1625 | 6● | MA-8   | 1~2       | 5        | 65×18×10×14      | 3,000  |
| 82-1626 | 6● | MB-30  | 5~7       | 100      | 90×30×30×16      | 3,500  |
| 82-1627 | 6● | MB-8   | 1~2       | 10       | 70×19×19×14      | 3,000  |
| 82-1628 | 6● | MB-9   | 1~2       | 10       | 75×19×19×14      | 3,000  |
| 82-1629 | 6● | TD-40  | 10~13     | 80       | 175×42×20×21     | 8,000  |
| 82-1630 | 6● | TD-15  | 3~5       | 18       | 102×34×13×14     | 6,500  |

培養瓶(ルー氏型)  
CULTURE BOTTLE

| 商品コード   | 区分 | 規格          | 実容量 (mL) | 幅×高さ×全長×口内径 (mm) | ゴム栓 No. | 価格 (円) |
|---------|----|-------------|----------|------------------|---------|--------|
| 82-1651 | 4● | ルー氏 中口 500  | 約100     | 110×52×215×24.5  | 9       | 3,600  |
| 82-1652 | 4● | ルー氏 横口 500  | 約300     | 110×64×225×26    | 9       | 3,600  |
| 82-1653 | 4● | ルー氏 中口 1000 | 約200     | 153×65×280×32    | 11      | 6,000  |
| 82-1654 | 4● | ルー氏 横口 1000 | 約400     | 150×58×280×30    | 11      | 6,600  |

※実容量は写真のように横に倒した時に入る参考値です。



## 時計皿 WATCH GLASS

## ■並質

ソーダガラス製 厚さ2mm



| 商品コード   | 区分 | 直径 (mm) | 入数 (枚) | 価格 (円) |
|---------|----|---------|--------|--------|
| 82-1831 | 4● | 30      | 10     | 1,530  |
| 82-1832 | 4● | 45      | 10     | 1,530  |
| 82-1833 | 4● | 50      | 10     | 1,790  |
| 82-1834 | 4● | 60      | 10     | 1,790  |
| 82-1835 | 4● | 70      | 10     | 1,910  |
| 82-1836 | 4● | 75      | 10     | 1,910  |
| 82-1837 | 4● | 80      | 10     | 2,170  |
| 82-1838 | 4● | 90      | 10     | 2,170  |
| 82-1839 | 4● | 100     | 10     | 2,300  |
| 82-1840 | 4● | 105     | 10     | 2,800  |
| 82-1841 | 4● | 110     | 10     | 2,930  |
| 82-1842 | 4● | 120     | 10     | 3,060  |
| 82-1844 | 5● | 150     | 5      | 2,660  |
| 82-1845 | 5● | 180     | 1      | 880    |
| 82-1846 | 5● | 210     | 1      | 1,380  |
| 82-1847 | 5● | 240     | 1      | 1,880  |
| 82-1849 | 5● | 300     | 1      | 3,000  |

## ■上質

上質ソーダガラス製 厚さ2mm



| 商品コード   | 区分 | 直径 (mm) | 入数 (枚) | 価格 (円) |
|---------|----|---------|--------|--------|
| 82-1861 | 5● | 30      | 1      | 380    |
| 82-1862 | 5● | 45      | 1      | 380    |
| 82-1863 | 5● | 50      | 1      | 480    |
| 82-1864 | 5● | 60      | 1      | 480    |
| 82-1865 | 5● | 70      | 1      | 680    |
| 82-1866 | 5● | 75      | 1      | 680    |
| 82-1867 | 5● | 80      | 1      | 870    |
| 82-1868 | 5● | 90      | 1      | 870    |
| 82-1869 | 5● | 100     | 1      | 950    |
| 82-1870 | 5● | 105     | 1      | 1,200  |
| 82-1871 | 5● | 110     | 1      | 1,200  |
| 82-1872 | 5● | 120     | 1      | 1,330  |
| 82-1873 | 5● | 130     | 1      | 1,880  |
| 82-1874 | 5● | 150     | 1      | 2,380  |
| 82-1875 | 5● | 180     | 1      | 4,380  |
| 82-1876 | 5● | 210     | 1      | 4,880  |
| 82-1877 | 5● | 240     | 1      | 5,880  |



## 耐熱時計皿 WATCH GLASS

■テンパックス®ガラス製で、耐熱、耐薬品性、透明性に優れています。



| 商品コード   | 区分 | 直径 (mm) | 厚さ (mm) | 価格 (円) |
|---------|----|---------|---------|--------|
| 82-1825 | 7● | 60      | 2       | 650    |
| 82-1826 | 7● | 75      | 2       | 750    |
| 82-1827 | 7● | 90      | 2       | 900    |
| 82-1828 | 7● | 100     | 2       | 950    |

※使用温度350℃以下 (直火は使用できません)。



## 時計皿 WATCH GLASS

PYREX®  
A Corning Brand

| 商品コード   | 区分 | 直径 (mm) | 適合するパイレックスビーカーの寸法 (mL) | 価格 (円) |
|---------|----|---------|------------------------|--------|
| 82-5081 | 3● | 65      | 150                    | 495    |
| 82-5082 | 3● | 75      | 250                    | 525    |
| 82-5083 | 3● | 90      | 400                    | 565    |
| 82-5084 | 3● | 100     | 600                    | 600    |
| 82-5085 | 3● | 125     | 1000                   | 820    |
| 82-5086 | 3● | 150     | 2000                   | 935    |

※サイズは目安値です。

