

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

純水装置は10-1215~1221ページに掲載

スリーエム Filter Housing



ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)



同商品群 在庫数 393アイテム



6ALNシリーズ



A1002-07シリーズ (ガスケット(6ALN・6AL用))

- 特長 ●耐久性が高く、低~中流量に対応できます。  
 用途 ●冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。  
 ●樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。  
 仕様 ●設計圧力:0.98MPa  
 材質 ●本体:ステンレス(SUS304)  
 製造国 ●日本

注意  
 ●フィルターカートリッジは別売です。

ロッドナット アルミタイプ 材質 ●ロッドナット:アルミ ●シェルガスケット:NBR

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 (価格改定日 19.08) スリーエム ジャパン(株)[347410]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	外径×高さ(mm)	接続口径	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-5311	6ALN1-SA-N	¥623,464	オープン	240×507	Rc2 (50A)	1	24	0(-)
★114-5314	6ALN2-SA-N	¥702,075	オープン	240×755	Rc2 (50A)	1	30	0(-)

ロッドナット ステンレスタイプ 材質 ●ロッドナット:ステンレス(SUS304) ●シェルガスケット:PTFE

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 (価格改定日 19.08)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	外径×高さ(mm)	接続口径	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-5313	6ALN1-SS-T	¥623,464	オープン	240×507	Rc2 (50A)	1	24	0(-)
★114-5315	6ALN2-SS-T	¥702,100	オープン	240×755	Rc2 (50A)	1	30	4(-)

ガスケット(6ALN・6AL用)

発注単位1個 (価格改定日 19.08)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	材質	ガスケット	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
114-5317	A1002-07-51	¥2,263	オープン	NBR	シェル用	1	500	124(79)
114-5318	A1002-07-52	¥13,666	オープン	フルオロカーボン	シェル用	1	500	28(100)
114-5319	A1002-07-53	¥5,166	オープン	EPR	シェル用	1	500	22(275)
114-5320	A1002-07-55	¥9,974	オープン	PTFE	シェル用	1	500	33(114)
114-5322	A1002-08-58	¥3,646	オープン	PTFE	ロッドナット用	1	500	97(115)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-211 http://go.3m.com/filter-inquiry

スリーエム Filter Housing



大型ステンレス製フィルターハウジング(5DCN・5本装填タイプ)



同商品群 在庫数 393アイテム



5DCNシリーズ



ZP1004-10-N (ガスケット(5DCN用))

07023A2331Y13 (クランプ)

- 特長 ●耐久性が高く、高流量に対応できます。  
 用途 ●冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。  
 ●樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。  
 仕様 ●設計圧力:0.86MPa  
 材質 ●本体:ステンレス(SUS304相当)  
 ●ガスケット:NBR  
 製造国 ●台湾

注意  
 ●フィルターカートリッジは別売です。

品番	適合フィルター
5DCN1-SZ	BTJシリーズ、マイクロスクリーンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×5本
5DCN2-SZ	マイクロスクリーンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、Dシリーズ500mmタイプ×5本
5DCN3-SZ	ACFSシリーズ、Dシリーズ750mmタイプ×5本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 (価格改定日 19.08) スリーエム ジャパン(株)[347410]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	外径×高さ(mm)	接続口径	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★448-4541	5DCN1-SZ	¥422,424	オープン	340×839	Rc2(50A)	1	18	0(-)
★448-4550	5DCN2-SZ	¥452,454	オープン	340×1119	Rc2(50A)	1	21	3(300)
★448-4568	5DCN3-SZ	¥486,043	オープン	340×1344	Rc2(50A)	1	24	5(84)

ガスケット/Oリング(5DCN用)

発注単位1個 (価格改定日 19.08)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	品名	材質	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
756-7626	ZP1004-10-N	¥6,870	オープン	ガスケット	NBR	1	10	38(190)
448-4851	ZP1004-10-E	¥17,973	オープン	Oリング	EPDM	1	10	23(72)
448-4860	ZP1004-10-S	¥22,393	オープン	Oリング	シリコンゴム	1	10	2(34)
448-4878	ZP1004-10-V	¥58,966	オープン	Oリング	フッ素ゴム	1	10	4(40)

クランプ

発注単位1個 (価格改定日 19.08)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合機種	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
149-3673	07023A2331Y13	¥65,590	オープン	5DCN/5ZMN/5EL	1	1.2	5(100)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-211 http://go.3m.com/filter-inquiry