

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**トラスコ** ESD Tape  
**TRUSCO** **ESD Tape**  
**グリーンルーム用ESDテープ**

同商品群  
在庫数 **4** アイテム



CET1950

CET5050

**特長** ●ESDロゴが入ったESDテープです。  
 ●芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。  
**用途** ●半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。  
**材質** ●基材:PET  
**製造国** ●韓国

**バラ売り**

**セット売り**

発注単位1巻

発注単位1セット

トラスコ中山(株) [534075]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
194-8112	CET1950	¥1,388	¥1,850	シルバー	19×50	0.05±0.005	10	75	6(-)
194-8114	CET5050	¥2,625	¥3,500	シルバー	50×50	0.05±0.005	5	93	5(-)

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	セット入数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
194-8113	CET1950-M10	¥11,138	¥14,850	シルバー	19×50	0.05±0.005	10	750	0(-)
194-8115	CET5050-M5	¥11,850	¥15,800	シルバー	50×50	0.05±0.005	5	500	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

**DESCO** Tape  
**DESCO** **Tape**  
**静電気防止テープ**

同商品群  
在庫数 **1** アイテム



79206

**特長** ●ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)  
**用途** ●静電気に敏感な電子部品の梱包に。  
**材質** ●基材:セルロースフィルム  
 ●粘着剤:導電性ポリシロキサイド  
**製造国** ●アメリカ

発注単位1巻

(価格改定日 19.03) DESCO JAPAN(株) [659171]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
859-0220	79206	¥1,643	¥1,850	透明	51×65.8	0.06	1	242	24(150)

☎商品のお問い合わせ:043-309-4470 <http://www.descoasia.co.jp/>

**スリーエム** Copper Foil Conductive Tape CU-35C  
**3M** **Copper Foil Conductive Tape CU-35C**  
**導電性テープ“CU-35C”(銅箔)**

同商品群  
在庫数 **2** アイテム



CU-35C B5

**特長** ●厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。  
 ●高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。  
 ●ハンダ付けが可能です。  
**用途** ●電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。  
**仕様** ●粘着力:4.5N/10mm ●引張強度:55N/10mm ●難燃性(UL510規格取得品)  
**材質** ●基材:銅箔 ●粘着剤:アクリル系導電性  
**製造国** ●日本

発注単位1枚

スリーエム ジャパン(株) [604140]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	幅×長さ×厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
479-9658	CU-35C B5	¥800	オープン	茶褐色	182×257×0.07	72	28	1105(162)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-007 <http://www.mmm.co.jp/electrical/emc/>

**スリーエム** Aluminum Foil Conductive Tape AL-50BT  
**3M** **Aluminum Foil Conductive Tape AL-50BT**  
**導電性テープ“AL-50BT”(アルミ箔)**

同商品群  
在庫数 **2** アイテム



AL-50BT B5

**特長** ●厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。  
 ●価格と導電性のバランスを追求した商品です。 ●凹凸面への貼り込みが可能です。  
 ●アルミ色なので板金への貼り込みが目立ちません。  
**用途** ●広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に。  
**仕様** ●粘着力:4.5N/10mm ●引張強度:37N/10mm ●難燃性(UL510規格取得品)  
**材質** ●基材:アルミ箔 ●粘着剤:アクリル系導電性  
**製造国** ●日本

発注単位1枚

スリーエム ジャパン(株) [604140]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	幅×長さ×厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
479-9631	AL-50BT B5	¥630	オープン	シルバー	182×257×0.08	72	21	523(77)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-007 <http://www.mmm.co.jp/electrical/emc/>

**アキレス** Repair tape for Achilles Seiden-F  
**Achilles** **Repair tape for Achilles Seiden-F**  
**間仕切り・養生フィルム用テープ“ビニテープ”**

同商品群  
在庫数 **2** アイテム



SF50 (透明)



YS50 (イエロー)

**特長** ●フィルム「セイデンF(帯電防止・防炎性フィルム)」と同一素材を使用しているので特性を効率的に発揮させ、機能面、安全面でも高い効果が得られます。  
**用途** ●フィルムの接合や補修、天井、壁面、床面への取り付けに。  
**仕様** ●切断にはカッターが必要 ●セパレーター付  
**材質** ●基材:ポリ塩化ビニール(PVC) ●粘着剤:アクリル系  
**製造国** ●日本

発注単位1巻 青色 メーカー直送 運賃別途

(価格改定日 19.02) アキレス(株) [142035]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
455-7255	SF50	¥7,713	オープン	透明	50×50	0.1	5	0.8	190(79)
849-9861	SF100	¥17,600	オープン	透明	100×50	0.1	5	1.6	51(70)
★455-7417	YS50	¥7,713	オープン	イエロー	50×50	0.1	5	0.8	66(120)

ホームページ <https://www.achilles.jp/>