

スリーエム
3M
アメリカ

3M™ VHB™ Tape

3M™ VHB™ 構造用接合テープ (建築パネル仕上げ用)

RoHS

同商品群
在庫数 164 アイテム

Y4800-12 10X10

- 特長 ●接着剤無しで石膏ボード等の下地と化粧ケイカル板やメラミン化粧板の貼り合わせが可能な両面テープです。
- 仕様 ●粘着力:43N/10mm (せん断強度、メラミン化粧板×石膏ボード)
- 使用温度範囲:-30 ~ 200℃
- 材質 ●基材:アクリルフォーム
- 粘着剤:アクリル系
- 製造国 ●日本



発注単位20巻

スリーエム ジャパン株式会社 [273426]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	入数 (巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
206-4729	Y4800-12 10X10	¥800※	¥1,000※	20	白	10×10	1.2	105	440 (-)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511 <http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>スリーエム
3M
アメリカ

3M™ VHB™ Tape

3M™ VHB™ 構造用接合テープ (プラスチック用)

RoHS

同商品群
在庫数 164 アイテム

5952 25X10 R

- 特長 ●プラスチック全般に対しての接着性が良好です。
- 黒色基材を使用し、テープが目立ちにくくなっています。
- 用途 ●樹脂製エンブレム、車載機器などの固定。
- 仕様 ●粘着力:46N/10mm ●使用温度範囲:-20 ~ 150℃
- JIS<2 1541>1種レベル (構造用接合部)
- 材質 ●基材:アクリルフォーム ●粘着剤:アクリル系
- 製造国 ●アメリカ



発注単位1巻

(価格改定日 20.09) スリーエム ジャパン株式会社 [273426]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
336-9854	5952 19X10 R	¥2,846	オープン	黒	19×10	1.14	10	140	193(206)
336-9862	5952 25X10 R	¥3,809	オープン	黒	25×10	1.14	10	185	159(152)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511 <http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>スリーエム
3M
アメリカ

Support Beta Tape

サポートベータテープ (コンクリート・木材用)

RoHS

同商品群
在庫数 164 アイテム

VT-20

- 特長 ●モルタル・木材などの凹凸面にも追従するアクリル系シール材です。
- プチルテープより柔らかく、約2倍の接着性を持ち、耐熱性にも優れます。(連続120℃)
- アクリル系高分子で構成されているため、屋外でも使用が可能です。
- 用途 ●木材の接合。 ●シール用途。
- 仕様 ●粘着力:4.9N/10mm (1次面)、10.8N/10mm (2次面)
- 使用温度範囲:-20 ~ 80℃
- 材質 ●基材:不織布/アクリル系 ●粘着剤:アクリル系
- 製造国 ●日本



木材に対して強い接着力

発注単位1巻

(価格改定日 20.09) スリーエム ジャパン株式会社 [273426]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
216-9673	VT-10	¥1,273	オープン	黒	10×10	1	10	111	791(108)
216-9690	VT-20	¥2,546	オープン	黒	20×10	1	10	217	1208(115)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511 <http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>スリーエム
3M
アメリカ

3M™ VHB™ Tape

3M™ VHB™ 構造用接合テープ (サイン&ディスプレイ用)

RoHS

同商品群
在庫数 164 アイテム

G304 25X10

- 特長 ●強靱で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。
- 変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性・低温接着性に優れています。
- 用途 ●金属・樹脂を使用した看板材料と下地との接着に。
- 仕様 ●使用温度範囲:-30 ~ 200℃
- JIS規格<Z1541>1種レベル (構造用接合部)
- 材質 ●基材:アクリルフォーム ●粘着剤:アクリル系
- 製造国 ●日本

品番	粘着力(N/10mm)
G304 25X10	15
G308 25X10	28
G312 25X10	34

発注単位1巻

(価格改定日 20.09) スリーエム ジャパン株式会社 [273426]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
479-6187	G304 25X10	¥1,100	オープン	グレー	25×10	0.4	10	150	780(73)
479-6195	G308 25X10	¥1,410	オープン	グレー	25×10	0.8	10	200	1266(112)
479-6209	G312 25X10	¥1,453	オープン	グレー	25×10	1.2	10	300	459(90)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511 <http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>スリーエム
3M
アメリカ

3M™ Tape

3M™ 構造用接合テープ (サイン&ディスプレイ用)

RoHS

同商品群
在庫数 164 アイテム

T410 25X10

- 特長 ●驚異的な初期接着特性となじみがあり、木材やモルタルなどの凹凸面・ガラガラ面への接着に最適です。
- 変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性・低温接着性にすぐれています。
- 用途 ●凹凸などのある下地への看板材料の接着に。
- 仕様 ●使用温度範囲:-20 ~ 80℃
- 材質 ●基材:アクリルフォーム
- 粘着剤:アクリル系
- 製造国 ●日本

品番	粘着力(N/10mm)
T410 25X10	4.9(1次面)、10.8(2次面)
T420 25X5	5.3(1次面)、16.1(2次面)

発注単位1巻

(価格改定日 20.09) スリーエム ジャパン株式会社 [273426]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
479-6225	T410 25X10	¥1,538	オープン	グレー	25×10	1	10	400	1220(134)
479-6233	T420 25X5	¥1,339	オープン	グレー	25×5	2	10	400	232(105)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511 <http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>