



Premium Vinyl Tape

耐熱・耐寒・難燃プレミアムビニールテープ

特長 ●耐熱・難燃・耐寒性に優れたプレミアムグレードのビニールテープです。

- 低温特性に優れ寒冷地での作業に適しています。
 - 有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)
- 用途 ●寒冷地における施工。 ●耐熱を要する箇所の600Vまでの電気絶縁および保護。
- 仕様 ●粘着力:1.4N/10mm ●引張強度:30N/10mm
- 使用温度範囲:-18~105℃ ●UL・CSA規格準拠品
- 絶縁破壊強度:30kV/mm 以上 ●伸び:150%以上

材質 ●基材:ポリ塩化ビニール樹脂 ●粘着剤:ゴム系 製造国 ●台湾

発注単位1巻

トラスコ中山様[273497]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
375-9245	TMPM1920W	¥377	¥440	白	19×20	0.18	10	94	2449(64)
375-9202	TMPM1920BK	¥377	¥440	黒	19×20	0.18	10	94	6429(85)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

33 19X20

Scotch Vinyl Tape

“スコッチ”耐熱・耐寒・難燃ビニールテープSuper33+

特長 ●温度指数範囲が広く、低温下での作業性に優れています。

- 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりが得られます。
- 寒冷地における施工。 ●ワイヤハーネスの保護・結末に。
- 熱がこもる箇所の電気絶縁、および保護。

仕様 ●粘着力:3.1N/10mm ●引張強度:26N/10mm

●使用温度範囲:-18~105℃

●UL・CSA規格適合品

材質 ●基材:ポリ塩化ビニール樹脂 ●粘着剤:ゴム系

製造国 ●アメリカ

発注単位1巻

(価格改定日 20.09) スリーエム ジャパン様[273497]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
370-0381	33 19X20	¥1,450	¥1,500	黒	19×20	0.18	1	90	2622(98)

☎商品のお問い合わせ:0570-012-321 <http://www.mmm.co.jp/electro/index.html>

88 19X20

Scotch Vinyl Tape

“スコッチ”耐熱・耐寒・難燃ビニールテープ88”

特長 ●鉛フリータイプです。

- 低温特性に大変優れ(-18℃)、寒冷地での作業、使用が可能です。

用途 ●電気配線工事。 ●通信工事。 ●LAN配線工事。

●工事の外層仕上げ巻。

仕様 ●粘着力:2.7N/10mm ●引張強度:30N/10mm

●使用温度範囲:-18~105℃ ●UL・CSA規格適合品

●MIL-I-24391規格適合品

材質 ●基材:ポリ塩化ビニール樹脂 ●粘着剤:ゴム系

製造国 ●アメリカ

発注単位1巻

(価格改定日 20.09) スリーエム ジャパン様[273497]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
327-6147	88 19X20	¥550	¥580	黒	19×20	0.22	1	120	9333(97)

☎商品のお問い合わせ:0570-012-321 <http://www.mmm.co.jp/electro/index.html>

S/FIL

3M™ Scotchfil™ Electrical Insulation Putty

“3M”スコッチフィル™電気絶縁パテ”

特長 ●柔軟な電気絶縁性充填材です。

- 肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。
- 耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。

用途 ●電線・ケーブル接続部などの空隙の充填用。

●接地線引きだし部分の防水。 ●低圧接続部の絶縁防水。

仕様 ●非粘着タイプ ●連続使用温度:80℃

●絶縁破壊強度:22kV/mm

材質 ●基材:ブチルゴム

製造国 ●アメリカ

発注単位1巻

注意

- 流動性が高いため、Super33+ビニールテープ(品番:33 19X20)などを外側に巻いてください。

スリーエム ジャパン様[273497]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
441-7097	S/FIL	¥1,925	¥1,980	黒	38×1.5	3.2	1	200	228(71)

☎商品のお問い合わせ:0570-012-321 <http://www.mmm.co.jp/electro/index.html>

77 1-1/2

Scotch Fire Retardant Electric Arc Proofing Tape 77

“スコッチ”耐炎耐アークテープ77”

特長 ●柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。

- 高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。
- 管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。

用途 ●ケーブルの耐炎、耐アーク保護。

仕様 ●非粘着タイプ ●引張強度:79N/10mm

●使用温度範囲:-18℃以上

●規格:UL-94 V-0

材質 ●基材:ポリ塩化ビニール樹脂

製造国 ●アメリカ

発注単位1巻

スリーエム ジャパン様[273497]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
762-6291	77 1-1/2	¥7,000	¥7,260	黒	38×6	0.76	1	220	8(14)

☎商品のお問い合わせ:0570-012-321 <http://www.mmm.co.jp/electro/index.html>