

鉄 コンフィット



小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タツピンねじ

タツタイト・
ハイエタねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリュー

ボルト

キャップ
ボルト

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト

63000084

鉄

コンパネ板+木材・根太

特長

- コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。
- 根太へ9mm～18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。
- 首下の切り刃が相手材を切削するので頭部の収まりが良く、またコンパネ板を下方へ押さえ込む効果で根太との隙間をつくらぬ為、木浮きや沈みを起こしません。
- 頭部形状は、フランジ付きフレキで表面のバリ・ササクレを抑制して適度に収まるので面一に美しく仕上がります。
- ねじ部は一条ねじ。

呼び	入り数	備考
4.0×28×19	650×10	●
4.0×32×23	600×10	●
4.0×35×25	530×10	●
4.0×38×28	500×10	●
4.0×41×30	450×10	●
4.2×51×34	350×10	●
4.2×65×43	200×10	●

ジョイテクト JT5



63000085

鉄

63030085

SUS 410

根太+木材

特長

- 根太と大引き、その他接合部に最適。
- 住宅1階部分の床を支える横架材に根太(床をささえる角材)を取り付ける為に開発されたねじです。
- ねじ部は太径5mmの一条ねじです。
- 首下の切り刃で相手材を切削して適度な収まりを実現、フランジ付きフレキ頭で美しく頭部を面一に仕上げます。
- 特殊刃先で無理なく挿入させて、木割れを防止します。

呼び	入り数	鉄	SUS 410
5×40×25	100×10	●	●
5×60×35	100×10	●	●
5×90×40	200×6	●	●
5×105×40	200×6	●	●
5×130×40	150×6	●	●
5×150×30	150×6	●	●