

丸ワッシャー ISO(組込用)



小ねじ

マフクロねじ

組込みねじ

タツピンねじ

タツタイト・
ハイテックねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリュー

ボルト

キャップ・ホーロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト

W0000200

W0020200

鉄

ステンレス

呼び	入り数	鉄	ステンレス
2×5×0.3	50000×10	●	●
2.5×6.5×0.5	30000×10	●	●
2.5×6.5×0.5	300000×1	●	●
2.6×6.5×0.5	30000×10	●	●
3×7×0.5	20000×10	●	●
3×7×0.5	200000×1	●	●
4×9×0.8	10000×10	●	●
4×9×0.8	80000×1	●	●
5×10×1.0	50000×1	●	●
5×10×1.0	8000×10	●	●
6×12.5×1.6	20000×1	●	●
6×12.5×1.6	3000×10	●	●
8×17×1.6	1000×10	●	●
8×17×1.6	10000×1	●	●
10×21×2.0	5000×1	●	●
10×21×2.0	800×8	●	●

丸ワッシャー ISO小形(組込用)



W0000201

W0020201

鉄

ステンレス

呼び	入り数	鉄		ステンレス
		生地	クロメート	
2×4.3×0.3	50000×10			●
2.3×4.6×0.5	50000×10			●
2.5×5×0.5	50000×10			●
2.6×5×0.5	50000×10			●
4×8×0.8	10000×10			●
4×8×0.8	100000×1	●	●	●
6×11.5×1.6	4000×10			●
8×15.5×1.6	2000×10			●
10×18×2.0	800×10			●

丸ワッシャー JIS(組込用)



W0000210

W0020210

鉄

ステンレス

呼び	入り数	鉄	ステンレス
2×6×0.4	50000×10	●	●
2.6×7.5×0.5	200000×1	●	●
2.6×7.5×0.5	25000×10	●	●
3×8×0.5	150000×1	●	●
3×8×0.5	20000×10	●	●
4×10×0.8	10000×10	●	●
4×10×0.8	60000×1	●	●
5×12×0.8	40000×1	●	●
5×12×0.8	5000×10	●	●
6×13×1.0	30000×1	●	●
6×13×1.0	5000×10	●	●
8×18×1.6	10000×1	●	●
8×18×1.6	8000×1	●	●
10×22×1.6	8000×1	●	●