

ステンレス ロック Eサート ツガミ製



N0020V01

ステンレス

E-サート ロックインサートはほぼ中央のコイルの1巻-2巻が多角形（ねじのサイズにより4-8角形）になっています。
このコイルをグリップコイル（GRIP COIL）といい、この部分でボルトをしっかりと締付けます。
挿入工具はロック用をご使用ください。

ねじの種類	ねじの呼び	タップ下穴径		自由外径：A		自由巻数 Nf±1/4		
		最大	最小	最大	最小	1D	1.5D	2D
メイトル並目ねじ	M2.0-0.4	2.15	2.09	2.62	2.57	3 1/4	5 1/2	7 3/4
	M2.2-0.45	2.39	2.30	3.00	2.80	3 1/8	5 3/8	7 5/8
	M2.5-0.45	2.69	2.60	3.52	3.14	3 3/4	6 3/8	8 7/8
	M2.6-0.45	2.79	2.70	3.62	3.24	4	6 5/8	9 1/4
	M3-0.5	3.20	3.11	4.11	3.86	4	6 5/8	9 1/4
	M3.5-0.6	3.75	3.64	4.86	4.48	3 7/8	6 1/2	9
	M4-0.7	4.29	4.16	5.42	5.17	3 7/8	6 3/8	8 7/8
	M4.5-0.75	4.81	4.67	6.10	5.59	4 1/8	6 3/4	9 3/8
	M5-0.8	5.33	5.18	6.62	6.36	4 3/8	7 1/8	9 7/8
	M6-1.0	6.40	6.22	7.98	7.47	4 1/4	7 1/8	10
	M7-1.0	7.40	7.22	9.08	8.57	5 1/4	8 5/8	11 3/4
	M8-1.25	8.48	8.28	10.28	9.73	4 5/8	7 3/8	10 1/4
	M10-1.5	10.56	10.33	12.63	12.07	5	8	11
	M12-1.75	12.64	12.38	14.98	14.34	5	8 1/4	11 3/8
	M14-2.0	14.73	14.44	17.44	16.55	5 1/4	8 1/2	11 3/4
	M16-2.0	16.73	16.44	19.49	18.73	6 1/8	9 7/8	13 1/2
	M18-2.5	18.89	18.55	22.14	21.50	5 5/8	9	12 1/2
	M20-2.5	20.89	20.55	24.20	23.56	6 3/8	10 1/8	14
	M22-2.5	22.89	22.55	26.12	25.35	7 1/8	11 1/4	15 1/2
	M24-3.0	25.05	24.65	28.73	27.96	6 3/8	10 1/8	14
	M27-3.0	28.05	27.65	32.07	31.05	7 1/4	11 1/2	15 7/8
	M30-3.5	31.20	30.76	35.71	34.69	6 7/8	11	15
	M33-3.5	34.20	33.76	39.07	37.94	7 1/2	12	16 1/2
	M36-4.0	37.34	36.87	42.73	41.60	7 1/8	11 3/8	15 5/8
	M39-4.0	40.34	39.87	45.67	44.80	7 7/8	12 1/2	17 1/8
	M42-4.5	43.50	42.98	49.29	48.14	7 1/2	12	16 3/8

呼び	入り数	生地
LM3-1D	100×10	●
LM3-1.5D	100×10	●
LM3-2D	100×10	●
LM4-1D	100×10	●
LM4-1.5D	100×10	●
LM4-2D	100×10	●
LM5-1D	100×10	●
LM5-1.5D	100×10	●
LM5-2D	100×10	●
LM6-1D	100×10	●
LM6-1.5D	100×10	●
LM6-2D	100×10	●
LM8-1D	100×10	●
LM8-1.5D	100×10	●
LM8-2D	100×10	●
LM10-1D	100×10	●
LM10-1.5D	100×10	●
LM10-2D	100×10	●
LM20-1.5DN	100×10	●

ステンレス Eサート 細目(ツガミ製)



N0020V04

ステンレス

E-サート 標準インサートの機能に、さらにゆるみ止め効果をもたせたものです。

ねじの種類	ねじの呼び	タップ下穴径		自由外径：A		自由巻数 Nf±1/4		
		最大	最小	最大	最小	1D	1.5D	2D
メイトル並目ねじ	M12-1.25	12.48	12.28	14.91	14.27	7 3/8	11 5/8	16
	M16-1.5	16.56	16.33	19.67	19.03	8 1/2	13 3/8	18 1/8

呼び	入り数	生地
M12-1D	100×10	●