

ステンレス Eサート (その他細目・M30 P=3.0)(ツガミ製)



小ねじ

マフクロねじ

組込みねじ

タッピンねじ

タフタイト・
ハイテックねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリュー

ボルト

キャップホーロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト

N0020V14

ステンレス

ねじの種類	ねじの呼び	タップ下穴径		自由外径:A		自由巻数 Nf±1/4		
		最大	最小	最大	最小	1D	1.5D	2D
細目ねじ メートル	M30-3.0	31.05	30.65	36.00	35.00	7 7/8	12 1/8	17 1/8

呼び	入り数	生地
M30-1D	1×1	●

ステンレス Eサート(ユニファイ)(UNC) ツガミ製



N0020V30

ステンレス

ねじの種類	ねじの呼び	タップ下穴径		自由外径:A		自由巻数 Nf±1/4		
		最大	最小	最大	最小	1D	1.5D	2D
並目ねじ ユニファイ	U#8-32	4.52	4.33	5.59	5.21	3 1/2	6	8 3/8

呼び	入り数	生地
#8×32-1D	100×5	●

ステンレス Eサート(ユニファイ)(UNF) ツガミ製



N0020V40

ステンレス

ねじの種類	ねじの呼び	タップ下穴径		自由外径:A		自由巻数 Nf±1/4		
		最大	最小	最大	最小	1D	1.5D	2D
細目ねじ ユニファイ	U#10-32	5.18	5.00	6.50	5.99	4 1/8	6 7/8	9 1/2

呼び	入り数	生地
#10×32-1D	100×5	●

Eサート スパイラルタップ ツガミ製

N0000V05

鉄

呼び	入り数	生地
M2.6×0.45	1×1	●
M3×0.5	1×1	●
M4×0.7	1×1	●
M5×0.8	1×1	●
M6×1.0	1×1	●
M8×1.25	1×1	●
M10×1.5	1×1	●
M12×1.75	1×1	●