

ステンレス イリサート(ユニファイ)(UNC)

N0020TH3

SUS416

	品 番	全長	離ネジ×ピッチ	外径	材質
ステンレス	U1/4×5-S	5.0	1/4-20UNC	M8×P0.75	SUS 416
	U1/4×6-S	6.0	1/4-20UNC	M8×P0.75	SUS 416
	U3/8×9.5-S	9.5	3/8-16UNC	M12×P1.0	SUS 416

呼び	入り数	SUS416
U1/4×5-S	100×10	●
U1/4×6-S	100×10	●
U3/8×9.5-S	100×10	●

ステンレス イリサート(ユニファイ)(UNC) (RoHS対応品)

N0020THU

SUS303

	品 番	全長	離ネジ×ピッチ	外径	材質
ステンレス	U1/4-5-SUS303	6.0	1/4-20UNC	M8×P0.75	SUS 303
	U1/4-9-SUS303	9.0	1/4-20UNC	M8×P0.75	SUS 303
	U3/8×9.5-SUS303	9.5	3/8-16UNC	M12×P1.0	SUS 303

呼び	入り数	SUS303
UNC1/4×5	100×10	●
UNC3/8×9.5	100×10	●

ステンレス リコイル



N0020U00

ステンレス

ねじの呼び	呼び長さ(O)			タップ下穴径		自由外径(A)		自由巻数		
	1D	1.5D	2D	最小	最大	最小	最大	1D	1.5D	2D
メートル並目										
M3×0.5	3.0	4.5	6.0	3.108	3.220	3.80	4.35	3-3/4	6-3/8	8-7/8
M4×0.7	4.0	6.0	8.0	4.125	4.292	5.05	5.60	3-5/8	6-1/8	8-5/8
M5×0.8	5.0	7.5	10.0	5.174	5.334	6.25	6.80	4-1/8	6-7/8	9-5/8

呼び	入り数	生地
M3-0.5D	100×1	●
M4-0.5D	100×1	●
M5-0.5D	100×1	●