

小ねじ
マフクロねじ
組込みねじ
タッピンねじ
タフタイト・
ハイテックねじ
いたすら防止ねじ
建材用スクリュー
ボルト
キャップホーロー
ドリルねじ
座金
つまみねじ
ナット
樹脂製品
アンカーボルト

ピーク 六角穴付き低頭キャップスクリュー



K000A2L0

樹脂

M3.0			M4.0			M5.0			M6.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
6	100×20	●	6	100×20	●	6	500×14	●	10	500×10	●
8	100×20	●	8	100×20	●	8	500×14	●	12	100×14	●
10	100×20	●	10	100×14	●	10	500×14	●	16	250×14	●
12	100×20	●	12	100×14	●	12	500×14	●	20	200×14	●
16	100×14	●	16	100×14	●	16	250×14	●	25	200×10	●
20	100×14	●	20	500×10	●	20	250×14	●	30	100×14	●
			25	500×14	●	25	500×14	●	40	100×14	●
						30	500×14	●			

ピーク ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

K000A2T0

樹脂

M3.0			M4.0			M5.0			M6.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
6	1000×20	●	6	1000×20	●	6	500×14	●	10	500×10	●
8	1000×20	●	8	1000×14	●	8	500×14	●	12	250×14	●
10	1000×20	●	10	1000×14	●	10	500×14	●	16	250×14	●
12	1000×20	●	12	1000×14	●	12	500×14	●	20	200×14	●
16	1000×14	●	16	1000×14	●	16	250×14	●	25	200×10	●
20	1000×14	●	20	500×10	●	20	250×14	●	30	100×14	●
			25	500×14	●	25	500×14	●	40	100×14	●
						30	500×14	●			

ピーク ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト



K000A2S0

樹脂

M3.0			M4.0			M5.0			M6.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
6	1000×20	●	6	100×20	●	6	100×14	●	10	500×10	●
8	1000×20	●	8	100×14	●	8	100×14	●	12	100×14	●
10	1000×20	●	10	100×14	●	10	500×14	●	16	250×14	●
12	1000×20	●	12	100×14	●	12	500×14	●	20	250×14	●
16	1000×14	●	16	100×14	●	16	250×14	●	25	200×10	●
20	1000×14	●	20	100×10	●	20	250×14	●	30	100×14	●
			25	100×14	●	25	500×14	●	40	100×14	●
						30	500×14	●			