

PP(ポリプロピレン) 六角ボルト



小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タッピンねじ

タツタイト・
ハイエックねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリー

ボルト

キャップホー

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト

樹脂製品

アンカーボルト

K000B400

樹脂

M4.0			M5.0			M6.0			M8.0			M10.0			M12.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
10	1000×10	●	10	1000×10	●	10	500×14	●	10	250×10	●	20	50×20	●	20	50×14	●
12	1000×10	●	12	1000×10	●	15	500×10	●	12	250×10	●	25	50×20	●	25	50×14	●
15	1000×10	●	15	500×14	●	20	250×14	●	15	200×14	●	30	50×14	●	30	50×10	●
20	500×10	●	20	500×14	●	25	250×14	●	20	200×10	●	35	50×14	●	40	50×10	●
25	500×10	●	25	500×10	●	30	250×10	●	25	100×14	●	40	50×14	●	70	50×10	●
			30	250×14	●				30	100×14	●	50	50×10	●			
									40	100×14	●						

PP(ポリプロピレン) 六角ナット



K000N400

樹脂

呼び	入り数	生地
M4(7×3.2)	1000×20	●
M5(8×4)	1000×14	●
M6(10×5)	500×14	●
M8(13×6.5)	250×14	●
M10(17×8)	200×10	●
M12(19×10)	100×10	●

PP(ポリプロピレン) 丸ワッシャー



K000W400

樹脂

呼び	入り数	生地
4×9×0.8	5000×14	●
5×10×1.0	5000×10	●
6×12.5×1.6	1000×14	●
8×17×1.6	1000×10	●
10×21×2.0	1000×10	●
12×24×2.5	500×10	●