

# PVDF 六角ボルト ケミス製



小ねじ  
マフクロねじ  
組込みねじ  
タツピンねじ  
タツタイト!  
ハイテクねじ  
いたすら防止ねじ 建材用スクリーン  
ボルト  
キャップホロ  
ドリルねじ  
座金  
つまみねじ  
ナット  
樹脂製品  
アンカーボルト

K000B700

樹脂

M4.0			M5.0			M6.0			M8.0			M10.0			M12.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
10	100×33	●	10	100×33	●	10	100×36	●	10	100×20	●	14	100×14	●	20	200×10	●
15	100×33	●	12	100×36	●	12	100×36	●	12	100×20	●	15	50×40	●	25	100×20	●
20	100×33	●	15	100×36	●	15	100×36	●	15	100×20	●	20	50×20	●	30	100×20	●
25	100×33	●	20	100×36	●	20	100×36	●	20	100×20	●	25	100×20	●	35	100×20	●
			25	100×36	●	25	100×36	●	25	100×20	●	28	100×10	●	36	100×7	●
			30	100×20	●	30	100×20	●	30	100×20	●	30	50×14	●	40	100×20	●
			35	100×36	●	35	100×36	●	32	100×14	●	32	100×10	●	45	100×6	●
						40	100×14	●	35	100×20	●	35	100×10	●	50	100×6	●
									38	100×14	●	36	100×10	●	56	100×5	●
									40	100×20	●	40	50×14	●	60	100×5	●
									50	100×10	●	45	100×9	●	65	100×4	●
									55	100×10	●	50	100×8	●	70	100×4	●
												55	100×7	●			
												60	100×7	●			
												65	100×7	●			

# PVDF 六角ナット ケミス製



K000N700

樹脂

呼び	入り数	生地
M3(5.5×2.4)	100×20	●
M4(7×3.2)	100×20	●
M5	100×10	●
M6	100×10	●
M8	100×10	●
M10	50×20	●
M12	50×20	●

# PVDF ⊕ ナベ小ねじ ケミス製



K0000700

樹脂

M3.0			M4.0			M5.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
6	1000×20	●	5	1000×20	●	10	1000×10	●
8	1000×20	●	6	1000×20	●	12	1000×10	●
10	1000×20	●	8	1000×14	●	15	500×14	●
12	1000×20	●	10	1000×14	●	16	500×14	●
15	1000×14	●	12	1000×14	●	20	500×14	●
16	1000×14	●	15	1000×14	●	25	500×10	●
20	1000×14	●	16	1000×14	●			
25	1000×14	●	20	1000×10	●			
			25	500×14	●			