

# 鋼 T-ボルト 2303(小頭)日本オカヘルド製

C000H003

鉄

呼び	入数	生地	呼び	入数	生地	呼び	入数	生地	呼び	入数	生地
M6-6-25	1×10	●	M12-14-125	1×10	●	M16-18-200	1×10	●	M20-22-315	1×1	●
M6-6-40	1×10	●	M12-12-200	1×10	●	M16-16-250	1×10	●	M24-28-100	1×1	●
M6-6-63	1×10	●	M12-14-200	1×10	●	M16-18-250	1×10	●	M24-28-125	1×1	●
M8-8-32	1×10	●	M14-16-63	1×10	●	M20-20-80	1×1	●	M24-28-160	1×1	●
M8-8-50	1×10	●	M14-16-100	1×10	●	M20-22-80	1×1	●	M24-28-200	1×1	●
M8-8-80	1×10	●	M14-16-160	1×10	●	M20-20-100	1×1	●	M24-28-250	1×1	●
M10-10-40	1×10	●	M14-16-250	1×10	●	M20-22-100	1×1	●	M24-28-315	1×1	●
M10-10-63	1×10	●	M16-16-63	1×10	●	M20-20-125	1×1	●	M24-28-400	1×1	●
M10-10-100	1×10	●	M16-18-63	1×10	●	M20-22-125	1×1	●	M30-36-125	1×1	●
M12-12-50	1×10	●	M16-16-80	1×10	●	M20-20-160	1×1	●	M30-36-200	1×1	●
M12-14-50	1×10	●	M16-18-80	1×10	●	M20-22-160	1×1	●	M30-36-315	1×1	●
M12-12-63	1×10	●	M16-16-100	1×10	●	M20-20-200	1×1	●	M30-36-500	1×1	●
M12-14-63	1×10	●	M16-18-100	1×10	●	M20-22-200	1×1	●	M36-42-160	1×1	●
M12-12-80	1×10	●	M16-16-160	1×10	●	M20-20-250	1×1	●	M36-42-250	1×1	●
M12-14-80	1×10	●	M16-18-160	1×10	●	M20-22-250	1×1	●	M36-42-400	1×1	●
M12-12-125	1×10	●	M16-18-200	1×10	●	M20-20-315	1×1	●	M36-42-600	1×1	●

# 鉄 スタッドボルト(Tナット用)

C000H004

鉄

呼び	入数	生地	呼び	入数	生地	呼び	入数	生地	呼び	入数	生地	呼び	入数	生地
M6-32	1×10	●	M10-160	1×10	●	M14-250	1×10	●	M20-160	1×1	●	M24-400	1×1	●
M6-50	1×10	●	M10-200	1×10	●	M16-63	1×10	●	M20-200	1×1	●	M24-500	1×1	●
M6-63	1×10	●	M12-50	1×10	●	M16-80	1×10	●	M20-250	1×1	●	M24-630	1×1	●
M6-80	1×10	●	M12-63	1×10	●	M16-100	1×10	●	M20-315	1×1	●	M30-125	1×1	●
M8-40	1×10	●	M12-80	1×10	●	M16-125	1×10	●	M20-400	1×1	●	M30-200	1×1	●
M8-63	1×10	●	M12-100	1×10	●	M16-160	1×10	●	M20-500	1×1	●	M30-315	1×1	●
M8-100	1×10	●	M12-125	1×10	●	M16-200	1×10	●	M24-100	1×1	●	M30-500	1×1	●
M8-160	1×10	●	M12-160	1×10	●	M16-250	1×10	●	M24-125	1×1	●	M30-700	1×1	●
M10-50	1×10	●	M12-200	1×10	●	M16-315	1×10	●	M24-160	1×1	●	M36-160	1×1	●
M10-80	1×10	●	M14-63	1×10	●	M16-500	1×10	●	M24-200	1×1	●	M36-250	1×1	●
M10-100	1×10	●	M14-100	1×10	●	M20-80	1×1	●	M24-250	1×1	●	M36-400	1×1	●
M10-125	1×10	●	M14-160	1×10	●	M20-125	1×1	●	M24-315	1×1	●	M36-700	1×1	●

# 鉄 スタッドボルト(ロング)

C000H005

鉄

呼び	入数	生地	呼び	入数	生地
M6-50-15	1×10	●	M12-63	1×10	●
M6-63-15	1×10	●	M12-80	1×10	●
M6-80-15	1×10	●	M12-100-30	1×10	●
M8-63-20	1×10	●	M12-125-30	1×10	●
M8-100-20	1×10	●	M12-160-30	1×10	●
M8-160-20	1×10	●	M12-200-30	1×10	●
M10-80-25	1×10	●	M16-80	1×10	●
M10-100-25	1×10	●	M16-125-40	1×10	●
M10-125-25	1×10	●	M16-160-40	1×10	●
M10-160-25	1×10	●	M16-200-40	1×10	●
M10-200-25	1×10	●	M16-250-40	1×10	●