

湿度計

温度 湿度 校正対応

No.7540-00 価格¥13,000 (税抜き)
ハイエストI型湿度計 (温度計付)

〔特長〕

- 湿度センサに「毛髪」を採用し、信頼の高い測定を可能にする温湿度計

〔仕様〕

| | |
|-------|---|
| 測定範囲 | 湿度：20～100%rh 温度：-10～50℃ |
| 測定精度 | 湿度：±3%rh(40～80%rh at 15～25℃) ±5%rh(上記以外) 温度：±2℃ |
| 寸法・質量 | φ150×(D)40mm 約280g |
| 付属品 | 取扱説明書 1冊、試験成績書 1枚 |



湿度計

温度 湿度 校正対応

No.7542-00 価格¥14,000 (税抜き)
ハイエストII型湿度計 (温度計付)

〔特長〕

- 湿度センサに「毛髪」、温度センサに「サーミスタ」を採用した温湿度計

〔仕様〕

| | |
|-------|--|
| 測定範囲 | 湿度：20～100%rh 温度：0～50℃ |
| 測定精度 | 湿度：±4%rh(40～80%rh at 15～25℃) ±7%rh(上記以外) 温度：±1.0℃(0～40℃) ±2.0℃(左記以外) |
| 電源 | 単3形マンガン電池 (R6P) 1本 |
| 寸法・質量 | φ135×(D)33mm 約230g (電池含む) |
| 付属品 | 取付フランジ (ネジ3本付) 1個、取扱説明書 1冊 単3形マンガン電池 (R6P) 1本 |



湿度計

温度 湿度 校正対応

No.7562-00 価格¥7,000 (税抜き)
パルマ・II型湿度計 (温度計付)

〔特長〕

- センサおよび内機は、金属製の小型編み目ケースに入っています
- 湿度の検出には特殊加工湿度センサを使用

〔仕様〕

| | |
|-------|---|
| 測定範囲 | 湿度：20～99%rh 温度：-10～50℃ |
| 測定精度 | 湿度：±4%rh(40～80%rh at 15～25℃) ±8%rh(上記以外) 温度：±2℃ |
| 寸法・質量 | φ95×(D)18mm 約100g |
| 付属品 | 取扱説明書 1部 |

