

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



PSE Compliant Portable Mixer

可搬型かくはん機“ポータブルミキサー”(PSE対応)

修理
可能



A720-0.2AS

羽根形状 (P36形)



- 特長 ● 目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法 (PSE) 対応機です。
用途 ● 一般的な可溶液の混合、かくはんに。
仕様 ● 電源コード長さ: 3m
材質 ● 接液部: ステンレス (SUS304)
付属品 ● プラグ付電源コード
製造国 ● 日本

注意

- 手持ちでの使用は絶対にしないでください。
- 異常音、異常発熱が感じられた際は、直ちに運転を停止してください。

発注単位1台 | 青色 | メーカー直送 | 運賃別送

佐竹化学機械工業株式会社 [445922]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	出力 (kW)	電源 (V)	回転数 (min ⁻¹) (50/60Hz)	軸長 (mm)	羽根外径 (mm)	最大かくはん容量(L) 低粘度度 中粘度度	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
459-4363	A720-0.065AS	¥102,500	¥102,500	0.065	単相100	300/360	560	150	250 120	1	10	14(140)
459-4380	A720-0.1AS	¥103,200	¥103,200	0.1	単相100	300/360	760	220	700 350	1	11	26(186)
459-4401	A720-0.1BS	¥ 98,000	¥ 98,000	0.1	三相200	300/360	760	220	700 350	1	11	7(64)
★459-4428	A720-0.2AS	¥121,800	¥121,800	0.2	単相100	300/360	950	270	1500 650	1	15	7(140)
★459-4444	A720-0.2BS	¥112,700	¥112,700	0.2	三相200	300/360	950	270	1500 650	1	15	6(86)
★459-4461	A720-0.4BS	¥181,700	¥181,700	0.4	三相200	300/360	1190	310	2500 1500	1	19	1(-)

◎商品のお問い合わせ: 048-433-8711 <http://www.satake.co.jp/>



Portable Mixer

可搬型かくはん機“ポータブルミキサー”

修理
可能



A720-0.2A

羽根形状 (P36形)



- 特長 ● 小型軽量で取り扱いが容易なクランプと本体を一体化したデザインです。
仕様 ● 電源コードなし
材質 ● 接液部: ステンレス (SUS304)
製造国 ● 日本

注意

- 手持ちでの使用は絶対にしないでください。
- 異常音、異常発熱が感じられた際は、直ちに運転を停止してください。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

佐竹化学機械工業株式会社 [445922]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	出力 (kW)	電源 (V)	回転数 (min ⁻¹) (50/60Hz)	軸長 (mm)	羽根外径 (mm)	最大かくはん容量 (L) 低粘度液 中粘度液	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★459-4371	A720-0.1A	¥85,400	¥85,400	0.1	単相100	300/360	760	220	700 350	1	11	3(75)
★459-4398	A720-0.1B	¥83,500	¥83,500	0.1	三相200	300/360	760	220	700 350	1	11	9(100)
★459-4410	A720-0.2A	¥104,000	¥104,000	0.2	単相100	300/360	950	270	1500 650	1	15	1(34)
★459-4436	A720-0.2B	¥98,000	¥98,000	0.2	三相200	300/360	950	270	1500 650	1	15	15(250)
★459-4452	A720-0.4B	¥133,800	¥133,800	0.4	三相200	300/360	1190	310	2500 1500	1	19	4(67)
★459-4479	A720-0.75B	¥174,300	¥174,300	0.75	三相200	300/360	1425	350	5000 2500	1	34	3(75)

◎商品のお問い合わせ: 048-433-8711 <http://www.satake.co.jp/>



Portable Mixer

可搬型かくはん機“ポータブルミキサー”(インバーター仕様)

修理
可能



A720-0.2BX

羽根形状 (P36形)



- 特長 ● かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました。
● インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます。
仕様 ● 電源コードなし
材質 ● 接液部: ステンレス (SUS304)
製造国 ● 日本

注意

- 手持ちでの使用は絶対にしないでください。
- 異常音、異常発熱が感じられた際は、直ちに運転を停止してください。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

佐竹化学機械工業株式会社 [445922]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	出力 (kW)	電源 (V)	回転数 (min ⁻¹) (50/60Hz)	軸長 (mm)	羽根外径 (mm)	最大かくはん容量 (L) 低粘度液 中粘度液	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★756-8576	A720-0.2BX	¥170,000	¥170,000	0.2	三相200	36~360	950	270	1500 650	1	17	7(175)

◎商品のお問い合わせ: 048-433-8711 <http://www.satake.co.jp/>



PSE Compliant Multi A Mixer

堅型かくはん機“マルチAミキサー”(PSE対応)

修理
可能



AT24-GPR-0.2AS

羽根形状 (P36形)



- 特長 ● フランジ取り付けタイプの小型かくはん機で、電気用品安全法 (PSE) 対応機です。
仕様 ● 電源コード長さ: 3m
材質 ● 接液部: ステンレス (SUS304)
セット内容 ● プラグ付電源コード
製造国 ● 日本

注意

- 空運転・液面通過運転は使用できません。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

佐竹化学機械工業株式会社 [445922]

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	出力 (kW)	電源 (V)	回転数 (min ⁻¹) (50/60Hz)	軸長 (mm)	羽根外径 (mm)	最大かくはん容量(L) 低粘度 中粘度	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比)
★819-9834	AT14-GPR-0.065AS	¥135,700	¥135,700	0.065	単相100	300/360	600	150	250 120	1	14	0(-)
★819-9835	AT14-GPR-0.1AS	¥134,500	¥134,500	0.1	単相100	300/360	800	220	700 350	1	14	0(-)
★819-9836	AT14-GPR-0.1BS	¥127,200	¥127,200	0.1	三相200	300/360	800	220	700 350	1	14	1(100)
★819-9837	AT24-GPR-0.2AS	¥151,800	¥151,800	0.2	単相100	300/360	1000	270	1500 650	1	19	0(-)
★819-9838	AT24-GPR-0.2BS	¥145,300	¥145,300	0.2	三相200	300/360	1000	270	1500 650	1	19	0(-)
★819-9839	AT34-GPR-0.4BS	¥220,300	¥220,300	0.4	三相200	300/360	1300	310	2500 1500	1	25	0(-)

◎商品のお問い合わせ: 048-433-8711 <http://www.satake.co.jp/>