

ガーターばね

ばね用ステンレス鋼線

材 質 SUS304-WPB

納 期 即日発送 (PM5:00までご注文分)^{※1}



▲連結部の拡大



●用途

輪ゴムの機能・オイルシールのばね・その他

●形状

密着巻きのコイルばねの両端を連結し、環状にして締め付けている。

製品番号	環内径 ※ mm	コイル外径 mm	線 径 mm	適用径 ※ mm	初張力 ※ N (kgf)		ばね定数 ※ N/mm (kgf/mm)		単価 円		
									1~29	30~99	100~個
TG0161	16	2.0	0.35	18~20	1.2	0.12	0.18	0.018	30	25	21
TG0162		2.5	0.4		1.3	0.13	0.17	0.017	30	25	21
TG0181	18	2.0	0.35	20~22	1.2	0.12	0.16	0.016	32	27	22
TG0182		2.5	0.4		1.3	0.13	0.15	0.015	32	27	22
TG0201	20	2.0	0.35	22~25	1.2	0.12	0.15	0.014	35	30	25
TG0202		2.5	0.4		1.3	0.13	0.14	0.014	35	30	25
TG0251	25	2.0	0.35	28~31	1.2	0.12	0.12	0.012	37	31	26
TG0252		2.5	0.4		1.3	0.13	0.11	0.011	37	31	26
TG0301	30	2.0	0.35	33~38	1.2	0.12	0.10	0.010	40	34	28
TG0302		2.5	0.4		1.3	0.13	0.09	0.009	40	34	28
TG0351	35	2.0	0.35	39~44	1.2	0.12	0.09	0.009	45	38	32
TG0352		2.5	0.4		1.3	0.13	0.08	0.008	45	38	32
TG0401	40	2.5	0.4	44~51	1.3	0.13	0.07	0.007	55	47	39
TG0402		3.0	0.5		2.2	0.22	0.13	0.013	75	64	53
TG0501	50	2.5	0.4	55~64	1.3	0.13	0.06	0.006	75	64	53
TG0502		3.0	0.5		2.2	0.22	0.10	0.010	95	81	67
TG0601	60	2.5	0.4	66~76	1.3	0.13	0.05	0.005	80	68	56
TG0602		3.0	0.5		2.2	0.22	0.09	0.009	100	85	70
TG0701	70	2.5	0.4	77~89	1.3	0.13	0.04	0.004	100	85	70
TG0702		3.0	0.5		2.2	0.22	0.08	0.008	115	98	81
TG0851	85	2.5	0.4	93~108	1.3	0.13	0.03	0.003	110	94	77
TG0852		3.0	0.5		2.2	0.22	0.06	0.006	125	106	88
TG1001	100	2.5	0.4	110~128	1.3	0.13	0.03	0.003	115	98	81
TG1002		3.0	0.5		2.2	0.22	0.05	0.005	130	111	91

注1 ※は参考値

注2 環内径、初張力、ばね定数は、環（リング）に加工する前の計算値です。

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談

表示価格は全て本体価格です。

花ことば図鑑

菊 [きく]

【花言葉】高潔

時期：秋 原産地：中国

