

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**サンコー** Handy Box  
日本 **“ハンディボックス”**

同商品群  
在庫数 **3** アイテム  
.Com  
含有化学物質調査票



200358YE01:Y(イエロー) 200253BL01(ブルー)

**特長** ●コンパクトなので、保管場所を取らず、持ち運びにも便利です。  
●プラスチックの採用により確実にロックします。  
**材質** ●本体:ポリプロピレン(PP)  
**製造国** ●日本



ブロック

使用例

発注単位1個

発注コード	品番	OP 記号	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
296-7529	200674YE01	Y	¥1,774	¥2,010	イエロー	360×216×102	325×183×90	30	550	346(34)
296-7511	200358YE01	Y	¥1,106	¥1,250	イエロー	242×195×102	229×166×94	30	340	282(35.7)
334-4321	200253BL01		¥780	¥880	ブルー	283×140×70	277×118×63	20	260	934(95)

☎商品のお問い合わせ:06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>

**rose plastic** Rose Case Ergoline  
ドイツ **“プラスチックキャリングケース“アーゴライン”**

同商品群  
在庫数 **4** アイテム



RC-ELシリーズ

**特長** ●デザイン性の高いキャリングケースです。  
**用途** ●工具、部品入れケース。  
**材質** ●本体:ポリプロピレン(PP)  
●ヒンジ部:ポリアミド(PA)  
**製造国** ●中国



オープン時

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-9232	RC-EL155M BLACK/RED	¥1,600		オープン ブラック	244×207×59	225×155×53	15	260	11(26)
835-9233	RC-EL195M BLACK/RED	¥2,100		オープン ブラック	307×260×74	284×195×66	18	440	14(42)
835-9234	RC-EL250M BLACK/RED	¥3,200		オープン ブラック	393×331×95	365×250×85	8	700	34(67)
835-9235	RC-EL290M BLACK/RED	¥3,800		オープン ブラック	456×384×110	421×291×100	5	1000	6(34)

☎商品のお問い合わせ:0536-23-1351 <http://www.hondaplus.co.jp/>

**エンジニア** Attache Case  
日本 **“アタッシュケース(ワイドタイプ)”**

同商品群  
在庫数 **1** アイテム



KA-22

**特長** ●軽量で耐久性に優れたABS樹脂製です。  
●ツールパネル、書類ポケット付です。  
●内装はナイロン生地(ブラック)仕上げです。  
**材質** ●ABS樹脂  
**製造国** ●日本

ダイヤルロック機能



発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
395-5141	KA-22	¥32,036	¥34,500	465×129×345	450×105×320	1	2.4	31(82)

☎商品のお問い合わせ:06-6974-0100 <http://www.engineer.jp/>

**JEJアステージ** ABS Strong Case  
日本 **“ABSストロングケース”**

同商品群  
在庫数 **9** アイテム



GT-M-BK  
(ブラック)



GT-C-RED  
(レッド)

GT-R-SL  
(シルバー)

ショルダーベルト付  
(GT-C, GT-R)

**特長** ●内側はEVA樹脂で全面表面加工しており傷がつき難く収納物を衝撃から守ります。  
●用途に合わせて移動できる仕切板付です。  
●パツクル部分には鍵をかけられます。  
**材質** ●ABS樹脂 ●アルミニウム  
●MDF ●EVA樹脂  
**製造国** ●中国

使用例(GT-R)



用途に合わせて移動できる仕切板付

“GT-M”仕様 ●仕切板枚数:1枚  
付属品 ●カギ×2

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	質量 (kg)	実績 (前年比%)
101-7302	GT-M-BK	¥5,766	¥8,072	ブラック	375×102×255	345×82×200	1	59(246)
101-7228	GT-M-RED	¥5,766	¥8,072	レッド	375×102×255	345×82×200	1	21(162)
101-8848	GT-M-SL	¥5,766	¥8,072	シルバー	375×102×255	345×82×200	1	36(98)

JEJアステージ仕様[135642]

梱包数:6個

“GT-C”特長 ●持ち運びには便利なショルダーベルト付です。  
仕様 ●仕切板枚数:2枚  
付属品 ●カギ×2 ●ショルダーベルト

“GT-R”特長 ●持ち運びには便利なショルダーベルト付です。  
仕様 ●仕切板枚数:大2枚、中1枚、小2枚  
付属品 ●カギ×2 ●ショルダーベルト

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	質量 (kg)	実績 (前年比%)
101-5727	GT-C-BK	¥7,143	¥10,000	ブラック	430×130×305	405×108×263	1.4	167(207)
101-7312	GT-C-RED	¥7,143	¥10,000	レッド	430×130×305	405×108×263	1.4	55(106)
101-5734	GT-C-SL	¥7,143	¥10,000	シルバー	430×130×305	405×108×263	1.4	39(170)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	質量 (kg)	実績 (前年比%)
101-7226	GT-R-BK	¥8,899	¥12,458	ブラック	465×150×355	440×130×305	2.5	120(142)
101-5719	GT-R-RED	¥8,899	¥12,458	レッド	465×150×355	440×130×305	2.5	18(113)
101-8849	GT-R-SL	¥8,899	¥12,458	シルバー	465×150×355	440×130×305	2.5	38(141)

☎商品のお問い合わせ:0256-78-8876 <https://jej-astage.co.jp/>