

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Box type Container




ボックス型コンテナ“サンボックス”

材質・ポリプロピレン (PP)
製造国・日本SK-14-BL
(ブルー)SK-14-OR
(オレンジ)

発注単位1個

三甲機[437306]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	適合フタ (別売)	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
342-3395	SK-14-GLL	¥2,486	¥3,020	14.3	ライトグレー	469×369×114	412×313×98	SK-14-F-GLL	4辺12M・12S・13S型	10	0.92	238(48)
342-3344	SK-14-BL	¥2,486	¥3,020	14.3	ブルー	469×369×114	412×313×98	SK-14-F-BL	4辺12M・12S・13S型	10	0.92	723(40)
342-3417	SK-14-YE	¥2,486	¥3,020	14.3	イエロー	469×369×114	412×313×98	SK-14-F-YE	4辺12M・12S・13S型	10	0.92	447(172)
342-3409	SK-14-OR	¥2,486	¥3,020	14.3	オレンジ	469×369×114	412×313×98	SK-14-F-OR	4辺12M・12S・13S型	10	0.92	410(102)

SK-16-GLL
(ライトグレー)SK-19-YE
(イエロー)SK-19B-GR
(グリーン)


発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	適合フタ (別売)	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
342-3433	SK-16-GLL	¥3,309	¥4,050	15.3	ライトグレー	600×440×79	544×384×65	SK-16-F-GLL	両短辺11型	12	1.32	912(86)
342-3441	SK-16-OR	¥3,309	¥4,050	15.3	オレンジ	600×440×79	544×384×65	-	両短辺11型	12	1.32	467(67)
342-3492	SK-19-YE	¥3,189	¥3,910	19.7	イエロー	580×360×123	531×321×105	SK-19-F-YE	両短辺9M型	10	1.25	611(67)
342-3476	SK-19B-YE	¥5,486	¥6,720	46.2	イエロー	580×364×274	531×321×255	SK-19-F-YE	両短辺9型・両長辺19型	8	2.23	117(102)
342-3468	SK-19B-GR	¥5,486	¥6,720	46.2	グリーン	580×364×274	531×321×255	-	両短辺9型・両長辺19型	8	2.23	151(78)

SK-20-GR
(グリーン)SK-20-BL
(ブルー)SK-20-YE
(イエロー)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	適合フタ (別売)	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
342-3514	SK-20-GLL	¥2,700	¥3,310	19.5	ライトグレー	475×369×154	412×313×136	701852	両短辺9L型	10	1.2	144(42)
342-3522	SK-20-GR	¥2,700	¥3,310	19.5	グリーン	475×369×154	412×313×136	701852	両短辺9L型	10	1.2	401(123)
342-3506	SK-20-BL	¥2,700	¥3,310	19.5	ブルー	475×369×154	412×313×136	SK-14F-BL	両短辺9L型	10	1.2	1356(73)
342-3531	SK-20-YE	¥2,700	¥3,310	19.5	イエロー	475×369×154	412×313×136	SK-14FYE	両短辺9L型	10	1.2	477(54)

SK-14-F-YE
(フタ・イエロー)SK-16-F-GLL
(サンロック付フタ・ライトグレー)

フタ

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	適合コンテナ	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
342-3361	SK-14-F-BL	¥1,534	¥1,860	ブルー	477×377×27	SK-14, SK-14B, SK-20	20	460	450(70)
342-3387	SK-14-F-YE	¥1,534	¥1,860	イエロー	477×377×27	SK-14, SK-14B, SK-20	20	460	285(103)
342-3379	SK-14-F-OR	¥1,534	¥1,860	オレンジ	477×377×27	SK-14, SK-14B, SK-20	20	460	531(140)

サンロック付フタ

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	適合コンテナ	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
342-3425	SK-16-F-GLL	¥2,934	¥3,330	ライトグレー	610×449×29	SK-16, SK-64	10	650	343(103)
342-3484	SK-19-F-YE	¥2,529	¥3,090	イエロー	589×375×35	SK-19, SK-19B	10	630	157(115)

◎商品のお問い合わせ: 06-6268-3535 http://www.sanko-kk.co.jp/

折りたたみ
コンテナダンボール
プラスチック
コンテナパーツ
ボックスボックス型
コンテナ導電性
コンテナ食品用
コンテナメッシュ
コンテナ

パレット

パレット
ボックスパレット
回転台パレット
カバーネ스팅
ラックメッシュ
パレット

角槽

丸槽

タンク

コンテナ
バッグスクラップ
ボックス