

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

スイデン  Parts for Factory Fan  
工場扇用パーツ

SF-45M-P-F  
(樹脂製ハネ)SF-45M-A-F  
(アルミ製ハネ)SF-45M-G  
(工場扇ガード)SF-AC45  
(メッシュ安全カバー)SC-BOX-1V  
(ワイヤードリモコン)6801600000  
(3速スイッチ)SF-DST SF-DNST  
(工場扇スタンド3本脚) (工場扇スタンド4本脚)

## 樹脂製ハネ 製造国・台湾

発注単位1枚

※スイデン[509200]

| 発注コード    | 品番         | 税抜価格<br>(1枚) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1枚) | ハネ径<br>(cm) | 穴径<br>(mm) | 適合機種            | 梱包数<br>(枚) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|------------|--------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| 321-1924 | SF-45M-P-F | ¥4,625       | ¥5,300                 | 45          | 10         | 45VS・VF、45Mシリーズ | 1          | 1.2        | 460(96)      |
| 320-3077 | SF-45F-P-F | ¥5,250       | ¥6,000                 | 45          | 11         | 45Fシリーズ         | 1          | 1.2        | 193(117)     |
| 375-2941 | SF-50F-P-F | ¥6,875       | ¥7,800                 | 50          | 11         | 50Fシリーズ         | 1          | 2.3        | 213(85)      |

## アルミ製ハネ 製造国・日本

発注単位1枚 青色 メーカー直送 運賃別送

| 発注コード     | 品番         | 税抜価格<br>(1枚) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1枚) | ハネ径<br>(cm) | 穴径<br>(mm) | 適合機種       | 梱包数<br>(枚) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|-----------|------------|--------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 813-1252  | SF-45M-A-F | ¥8,125       | ¥9,300                 | 45          | 10         | SF-45Mシリーズ | 1          | 0.62       | 63(27)       |
| 813-1257  | SF-50F-A-F | ¥10,375      | ¥11,800                | 50          | 11         | 50FS、50D2  | 1          | 1.90       | 21(140)      |
| 794-8379  | SF-50FN-F  | ¥10,375      | ¥11,800                | 50          | 14         | 50FN       | 1          | 2.00       | 9(113)       |
| ★460-2811 | SF-60FN-F  | ¥14,000      | ¥16,000                | 60          | 19         | 60FN       | 1          | 2.70       | 18(86)       |

## 工場扇ガード 製造国・台湾

発注単位1個 メーカー直送 運賃別送

| 発注コード     | 品番        | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 適合機種                 | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|-----------|-----------|--------------|------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|
| ★460-2382 | SF-45M-G  | ¥9,375       | ¥10,700                | 45M(MRV除く)シリーズ、45DAS | 1          | 3.1        | 70(80)       |
| ★460-2391 | SF-50F-G  | ¥12,875      | ¥14,700                | 50Fシリーズ、50D2         | 1          | 3.6        | 33(174)      |
| ★460-2404 | SF-60FN-G | ¥19,250      | ¥22,000                | 60FN                 | 1          | 6.3        | 24(480)      |

## メッシュ安全カバー 製造国・日本

発注単位1個

| 発注コード    | 品番      | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 品名         | 適用               | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|---------|--------------|------------------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|
| 793-7903 | SF-AC45 | ¥4,000       | ¥4,000                 | SF安全カバー-45 | ハネ径45cm用(MRVは除く) | 1          | 0.11       | 341(98)      |
| 793-7911 | SF-AC50 | ¥5,286       | ¥5,300                 | SF安全カバー-50 | ハネ径50cm用         | 1          | 0.13       | 91(175)      |
| 793-7920 | SF-AC60 | ¥6,400       | ¥6,400                 | SF安全カバー-60 | ハネ径60cm用         | 1          | 0.14       | 35(167)      |

## ワイヤードリモコン 製造国・台湾

発注単位1個

| 発注コード    | 品番        | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 品名        | 適合機種                        | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-----------|--------------|------------------------|-----------|-----------------------------|------------|------------|--------------|
| 859-0850 | SC-BOX-1V | ¥8,375       | ¥9,600                 | ワイヤードリモコン | 45MV、45MHV、45MRV(100V機種用)   | 1          | 0.4        | 156(91)      |
| 859-0851 | SC-BOX-2V | ¥8,375       | ¥9,600                 | ワイヤードリモコン | 45MV、45MHV、45MRV(単相200V機種用) | 1          | 0.4        | 38(173)      |

## 3速スイッチ 製造国・台湾

発注単位1個

| 発注コード    | 品番         | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 品名             | 適合機種                 | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|------------|--------------|------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------|--------------|
| 813-1237 | 6801600000 | ¥2,350       | ¥2,500                 | 3速スイッチ(ロータリー式) | 45MS・50FS兼用(100V機種用) | 1          | 0.247     | 50(114)      |

## 首振りリッママミ組品 製造国・台湾

発注単位1個

| 発注コード    | 品番           | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 品名         | 適合機種            | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|--------------|--------------|------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 283-9865 | NO0101406000 | ¥475         | ¥530                   | 首振りリッママミ組品 | 45M、45F、50Fシリーズ | 1          | 10        | 23(165)      |

## 工場扇スタンド 製造国・台湾

発注単位1台

| 発注コード    | 品番      | 税抜価格<br>(1台) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1台) | 品名           | 適合機種           | 梱包数<br>(台) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|---------|--------------|------------------------|--------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 460-2412 | SF-DST  | ¥7,125       | ¥8,200                 | D型スタンド(3本脚)  | 45MV、45MT      | 1          | 3.7        | 23(92)       |
| 460-2421 | SF-DNST | ¥8,000       | ¥9,100                 | DN型スタンド(4本脚) | 50FN、60FN、50D2 | 1          | 4.9        | 39(57)       |

## 工場扇用キャスター 製造国・日本

発注単位1セット

| 発注コード    | 品番      | 税抜価格<br>(1セット) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1セット) | 品名          | 適合機種            | 梱包数<br>(セット) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|---------|----------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 794-8387 | SF-STCA | ¥3,375         | ¥3,600                   | SFスタンドキャスター | 45MS、45DAS、50FS | 1            | 1.1        | 40(112)      |

☎商品のお問い合わせ: 0120-285-240 <https://www.suiden.com/>