

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

テラル Sirocco fans (multi-blade fans)
TERAL 日本 シロッコファン(多翼送風機)片吸込片持型ベルト駆動式

修理可能 重い 配送注意



CLF6-NO.1-RS-DI-0.2

特長 ●トッランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.2~0.4kW品を除く)
●少ない動力で大きな性能を発揮する高効率タイプです。
用途 ●ビル、マンション、病院、学校、レストラン、集合施設などの換気、空調用。
●各種機器の送・排風、冷却用。
仕様 ●ファン形状:シロッコ
●AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能
製造国 ●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

テラル機[636087]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	出力(kW) (50/60Hz)	吐出口外径(mm)	吸込口内径(mm)	周波数(Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★114-8882	CLF6-NO.1-RS-DI-0.2	¥127,644	¥157,100	三相200	0.2	130×165	128	50/60	22	0(-)
★114-8883	CLF6-NO.1-RS-DI-0.4	¥132,356	¥162,900	三相200	0.4	130×165	128	50/60	24	0(-)
★114-8884	CLF6-NO.1.25-RS-DI-0.2	¥146,900	¥180,800	三相200	0.2	248×180	235	50/60	37	0(-)
★114-8885	CLF6-NO.1.25-RS-DI-0.4	¥151,613	¥186,600	三相200	0.4	248×180	235	50/60	39	0(-)
★114-8886	CLF6-NO.1.25-RS-DI-E-0.75	¥183,300	¥225,600	三相200	0.75	248×180	235	50/60	42	0(-)
★114-8887	CLF6-NO.1.25-RS-DI-E-1.5	¥190,531	¥234,500	三相200	1.5	248×180	235	50/60	50	0(-)
★114-8888	CLF6-NO.1.5-RS-DI-0.2	¥156,488	¥192,600	三相200	0.2	248×180	235	50/60	37	0(-)
★114-8889	CLF6-NO.1.5-RS-DI-0.4	¥161,200	¥198,400	三相200	0.4	248×180	235	50/60	39	0(-)
★114-8890	CLF6-NO.1.5-RS-DI-E-0.75	¥192,806	¥237,300	三相200	0.75	248×180	235	50/60	42	0(-)
★114-8891	CLF6-NO.1.5-RS-DI-E-1.5	¥200,119	¥246,300	三相200	1.5	248×180	235	50/60	50	0(-)
★114-8892	CLF6-NO.1.75-RS-DI-0.2	¥193,456	¥238,100	三相200	0.2	325×220	310	50/60	57	0(-)
★114-8893	CLF6-NO.1.75-RS-DI-0.4	¥198,169	¥243,900	三相200	0.4	325×220	310	50/60	59	0(-)
★114-8894	CLF6-NO.1.75-RS-DI-E-0.75	¥229,775	¥282,800	三相200	0.75	325×220	310	50/60	62	0(-)
★114-8895	CLF6-NO.1.75-RS-DI-E-1.5	¥237,088	¥291,800	三相200	1.5	325×220	310	50/60	70	1(-)
★114-8896	CLF6-NO.1.75-RS-DI-E-2.2	¥266,744	¥328,300	三相200	2.2	325×220	310	50/60	77	0(-)
★114-8897	CLF6-NO.2-RS-DI-0.4	¥204,181	¥251,300	三相200	0.4	325×220	310	50/60	64	0(-)
★114-8898	CLF6-NO.2-RS-DI-E-0.75	¥235,869	¥290,300	三相200	0.75	325×220	310	50/60	67	0(-)
★114-8899	CLF6-NO.2-RS-DI-E-1.5	¥243,181	¥299,300	三相200	1.5	325×220	310	50/60	75	0(-)
★114-8900	CLF6-NO.2-RS-DI-E-2.2	¥272,838	¥335,800	三相200	2.2	325×220	310	50/60	82	0(-)
★114-8901	CLF6-NO.2-RS-DI-E-3.7	¥307,125	¥378,000	三相200	3.7	325×220	310	50/60	97	0(-)
★114-8902	CLF6-NO.2.5-RS-DI-0.4	¥248,219	¥305,500	三相200	0.4	405×275	400	50/60	84	0(-)
★114-8903	CLF6-NO.2.5-RS-DI-E-0.75	¥279,825	¥344,400	三相200	0.75	405×275	400	50/60	87	0(-)
★114-8904	CLF6-NO.2.5-RS-DI-E-1.5	¥287,138	¥353,400	三相200	1.5	405×275	400	50/60	95	0(-)
★114-8905	CLF6-NO.2.5-RS-DI-E-2.2	¥316,794	¥389,900	三相200	2.2	405×275	400	50/60	102	0(-)
★114-8906	CLF6-NO.2.5-RS-DI-E-3.7	¥351,163	¥432,200	三相200	3.7	405×275	400	50/60	117	0(-)

商品のお問い合わせ:03-3818-6752 <http://www.teral.net/>

スイデン Electric Blower
Suiden 日本 直動型ファン(多翼ファン)

別作可能 修理可能 重い 配送注意

同商品群
在庫数 43 アイテム

Com 図面



JCO-100F
(吐出口:四角タイプ)



JCO-60M
(吐出口:丸タイプ)

特長 ●小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
用途 ●工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用。
仕様 ●ファン形状:多翼ファン ●使用温度範囲:常温 ●50/60Hz兼用 製造国 ●台湾

吐出口:四角タイプ

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

機スイデン[509200]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	最大風量(m³/min) (50/60Hz)	最大静圧(kPa) (50/60Hz)	吐出口外径(mm)	標準消費電力料金	質量(kg)	実績(前年比%)
★469-9289	JCO-100F	¥101,250	オープン	三相200	0.75	53/58	0.47/0.72	280×170	10.13円/h	27	1(-)
★469-9297	JCO-120F	¥129,750	オープン	三相200	1.5	83/95	0.65/0.92	340×210	20.25円/h	41	0(-)

吐出口:丸タイプ

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	最大風量(m³/min) (50/60Hz)	最大静圧(kPa) (50/60Hz)	吐出口外径(mm)	標準消費電力料金	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★469-9301	JCO-60M	¥90,875	オープン	三相200	0.37	14.7/17.2	0.60/0.87	140	5.00円/h	1	15.2	0(-)
★469-9319	JCO-90M	¥184,038	オープン	三相200	3.7	59.0/68.0	1.63/2.35	224	49.95円/h	1	54.0	0(-)

商品のお問い合わせ:0120-285-240 <https://www.suiden.com/>

Repair and Maintenance
修理工房

直治郎
な お し ろ う

商品の右上に下記マークが表示している商品は、直治郎のサービスに対応しています。

修理可能

故障した商品を修理

電動工具・空圧工具・油圧機器などの修理を行います。オレンジブック掲載外の商品でも対応いたします。

再研磨可能

切れ味の悪くなった刃物を修復

切削工具・切断工具の再研磨・再コーティング加工を行います。

校正可能

測定工具の精度を維持

測定工具・計測器の検査・校正や、絶縁用品の定期検査を行います。

リユース

再利用でコスト削減

リサイクルバッテリーや再生メッキ、防じんマスクのろ過材洗浄などの各種リユースに対応いたします。

加工

さまざまな製作・加工に対応

チェーンスリングの組立からテープ加工・再電着・合鍵製作まで多彩なサービスを提供します。

メンテナンス

保守点検で設備も安心

コンプレッサーや業務用エアコンなどの保守点検を行います。また各種洗浄作業にも対応しております。

組立

めんどろな組立はおまかせ

棚・作業台・ツールワゴン・物置など、さまざまな工場・事務所用什器の組立を行います。

施工設置

取付工事から据付まで

ガレージの据付工事や間仕切り設置・LED照明の取付工事などを行います。