

バンドソー

▶▶▶ バンドソー替刃は5-897~908ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

新ダイワ

shindaiwa
同商品群
在庫数 20 アイテム



Rotary Band Saw

バンドソー

修理
可能

RBH-120

- 特長 ●丈夫なアルミダイカストフレームです。
●ノコ刃スピード、2段変速付です。
仕様 ●電源:AC100V
●出力:650W
●電源コード長さ:2.5m
●セーフティカバー標準装備
付属品 ●ノコ刃NF18山/インチ
製造国 ●日本

使用例



機やまびこ [979837]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	切断能力			全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				切断角度(°)	角パイプ(mm)	丸パイプ(φmm)				
290-2010	RBH-120	¥79,000	¥115,000	90	115×115	120	500×220×225	1	6.5	26(79)

☎商品のお問い合わせ:03-3687-6400 <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

ハイコーキ

HIKOKI
同商品群
在庫数 14 アイテム



Rotary Band Saw

ロータリーバンドソー(平バイス)

修理
可能

CB13FB

- 特長 ●帯ノコ刃寿命を延ばす定速度制御採用です。
●コンター作業可能です。
仕様 ●電流:3.5A ●出力:340W ●電源:AC100V
●電源コード長さ:2.5m
付属品 ●帯ノコ刃No.2(合金18山)1本、六角棒スパン8mm、サイドハンドル、コンターテーブル、スライドカバー
製造国 ●中国

発注単位1台

工機ホールディングス株[789325]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	切断能力			梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				角パイプ(mm)	丸パイプ(φmm)	丸棒(φmm)			
495-7806	CB13FB	¥129,500	¥148,000	105	123	30	1	18	43(117)

替刃 材質 ●合金 製造国 ●日本

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	山数	全長×幅×厚さ (mm)	パック入数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
767-7332	0032-7161	¥14,438	¥15,400	18	1260×12.5×0.5	10	946	46(105)

☎商品のお問い合わせ:0120-20-8822 <https://www.hikoki-powertools.jp/>

ハイコーキ

HIKOKI
同商品群
在庫数 14 アイテム



Rotary Band Saw

ロータリーバンドソー(平バイス・2段変速機構付)

修理
可能 重い
記注意

CB18FA3

- 特長 ●帯のこ刃の寿命を延ばす周速2段変速機構付です。
●ステンレスなどの難削材切断に威力を発揮します。
●平バイス式で角度切断が可能です。
仕様 ●電流(50Hz/60Hz):6.8/5.8A ●出力:250W
●電源:AC100V ●電源コード長さ:3m
付属品 ●帯のこ刃No.6(ハイス14山)×1、ボックススパン17mm
製造国 ●日本

発注単位1台

工機ホールディングス株[789325]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	切断能力			梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				角パイプ(mm)	丸パイプ(φmm)	丸棒(φmm)			
495-7822	CB18FA3	¥255,500	¥292,000	150	180	60	1	43	41(129)

替刃 材質 ●ハイス(マトリックス2)

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	山数	全長×幅×厚さ (mm)	パック入数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
767-5992	0031-8789	¥26,813	¥28,600	14	1840×12.5×0.65	5	1200	164(116)

☎商品のお問い合わせ:0120-20-8822 <https://www.hikoki-powertools.jp/>

ハイコーキ

HIKOKI
同商品群
在庫数 14 アイテム



Rotary Band Saw

ロータリーバンドソー(チェンバイス)

修理
可能

CB18F3

- 特長 ●簡単操作のチェンバイス仕様です。
●移動が楽な軽量バランス設計です。
仕様 ●電流(50/60Hz):6.8/5.8A ●出力:250W
●電源:AC100V
●電源コード長さ:3m
付属品 ●帯のこ刃No.6(ハイス14山)×1
製造国 ●日本

発注単位1台

工機ホールディングス株[789325]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	切断能力			梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				角パイプ(mm)	丸パイプ(φmm)	丸棒(φmm)			
495-7814	CB18F3	¥231,000	¥264,000	150	180	60	1	38	0(-)

替刃 材質 ●ハイス(マトリックス2)

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	山数	全長×幅×厚さ (mm)	パック入数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
767-5992	0031-8789	¥26,813	¥28,600	14	1840×12.5×0.65	5	1200	164(116)

☎商品のお問い合わせ:0120-20-8822 <https://www.hikoki-powertools.jp/>