

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

バンドソー替刃は5-897~908ページに掲載

新ダイワ Band Saw
shindaiwa 日本 **バンドソー(チェンバイス)**

修理可能

同商品群 在庫数 20 アイテム



RB120CV

特長 ●フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンターマシン)として使用可能です。
仕様 ●電源:AC100V ●出力:200W ●電源コード長さ:3m
付属品 ●ノコ刃NF14山/インチ
製造国 ●日本

使用例



全長×全幅×全高 (mm)
615×250×355

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途

株式会社やまびこ [979837]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	切断能力			梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				角パイプ (mm)	丸パイプ (φmm)	丸棒 (φmm)			
★852-2745	RB120CV	¥133,375	¥194,000	95×95	120	-	1	19	5(39)

☎商品のお問い合わせ:03-3687-6400 http://www.yamabiko-corp.co.jp/

新ダイワ Bandsaw Blade
shindaiwa 日本 **バンドソー用ノコ刃**

同商品群 在庫数 20 アイテム

特長 ●信頼の、メーカー純正品です。
製造国 ●日本

使用例



18513-08005

【合金】用途 ●鋼材・非鉄材。

発注単位10本

株式会社やまびこ [979837]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	入数 (本)	山数	適合機種	質量 (g)	実績 (前年比%)
149-2976	18513-14006	¥1,900	¥1,900	10	14	RB18.RB18-CV	100	1310(397)
149-2977	18513-18004	¥1,900	¥1,900	10	18	RB18.RB18-CV	100	150(150)
149-2978	18513-24003	¥1,900	¥1,900	10	24	RB18.RB18-CV	100	110(999)
153-2032	SBNF8	¥1,500	¥1,500	10	8	RB120CV, RB120FV	71	120(240)
153-2031	SBNF14	¥1,500	¥1,500	10	14	RB120CV, RB120FV	71	2130(237)
153-2030	SBNF24	¥1,500	¥1,500	10	24	RB120CV, RB120FV	71	300(231)
153-2033	SBNF18	¥1,500	¥1,500	10	18	RB120CV, RB120FV	71	570(220)

【ハイス】用途 ●ステンレス・鋼材・非鉄材。

発注単位5本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	入数 (本)	山数	適合機種	質量 (g)	実績 (前年比%)
149-2980	18513-14007	¥5,300	¥5,300	5	14	RB18.RB18-CV	100	1930(394)
149-2981	18513-18005	¥5,300	¥5,300	5	18	RB18.RB18-CV	100	345(266)
153-2035	SBBM8	¥4,500	¥4,500	5	8	RB120CV, RB120FV	71	205(257)
153-2029	SBBM14	¥4,500	¥4,500	5	14	RB120CV, RB120FV	71	4215(172)
153-2034	SBBM18	¥4,500	¥4,500	5	18	RB120CV, RB120FV	71	1520(154)
153-2028	SBBM24	¥4,500	¥4,500	5	24	RB120CV, RB120FV	71	780(186)

☎商品のお問い合わせ:03-3687-6400 http://www.yamabiko-corp.co.jp/

MEIHO Band Saw
MEIHO 日本 **ポータブルバンドソー**

修理可能 RoHS

同商品群 在庫数 2 アイテム

特長 ●作業場所を選ばない定置・ポータブルの両用タイプです。
●速度は材料の材質に合わせて6段階に変則が可能です。
●暗いところでも安心のLED手元ライト付です。
●手持ち使用が可能です。

仕様 ●電源:100V
●電源コード長:2.5m
●電流:10.5A

付属品 ●ソーブレード(1140×13×0.65mm 10/14山)
●六角レンチ(4mm,5mm,6mm)

製造国 ●中国



MBS12-1



MBS12B11401 (ノコ刃・1本入)



MBS12B11405 (ノコ刃・5本入)

発注単位1台

株式会社わかた [989386]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	切断角度 (°)	切断能力			全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
					角パイプ (mm)	丸パイプ (φmm)	丸棒 (φmm)				
247-7358	MBS12-1	¥44,750	オープン	0~45	120×120	120	120	525×290×390	1	14	-

【バンドソー用ノコ刃(1本入)】

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	山数	全長×全幅 (mm)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
149-2188	MBS12B11401	¥3,281	オープン	10/14山	1140×13	1	66	71(296)

【バンドソー用ノコ刃(5本入)】

発注単位1箱 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	山数	全長×全幅 (mm)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★149-2189	MBS12B11405	¥14,844	オープン	10/14山	1140×13	1	330	29(194)
★149-2190	MBS12B11414	¥21,875	オープン	14山	1140×13	1	300	9(129)
★149-2191	MBS12B11418	¥21,875	オープン	18山	1140×13	1	300	5(500)
★149-2192	MBS12B11424	¥21,875	オープン	24山	1140×13	1	300	4(80)

☎商品のお問い合わせ:06-6449-1912 http://www.wakita.co.jp/

価格の後ろに ※ が付いている場合は、入数単位の倍数でご注文ください。(金額は単価をあらわします。)

電動工具

インパクト レンチ

シャーレンチ

インパクト ドライバー

電動 ドライバー

ツール バランサー

ドリル ドライバー

電気 ドリル

ハンマー ドリル

ドリル チャック

コンクリート ハンマー

磁気 ボール盤

コアドリル

ディスク グライNDER

カーボン ブラシ

高周波 グライNDER

ストレート グライNDER

マイクロ グライNDER

機械装着用 電動スピンドル

超音波 カッター

黒皮・面取り機

電動 ヤスリ

サンダー・ポリッシャー

研磨機

かんな・トリマー・釘打機

電動 はくり機

ベルト 研磨機

ジグソー・レップソー

バンドソー

小型 切断機