


正方形ネガティブインサート

刃先交換インサート

SN 正方形
ネガティブ
穴つき



材種選択ガイド A2, A3

チップブレード力選択ガイド B10~

被削材別インサート材種選択ガイド A10~

●: 連続切削 第一推奨 ○: 連続切削 第二推奨 ●: 一般切削 第一推奨 ○: 一般切削 第二推奨 * : 断続切削 第一推奨 ☆: 断続切削 第二推奨

SN **1204** ●●

寸法 (mm)	切刃長L	12.7	厚さS	4.76
	内接円IC	12.7	穴径D1	5.16

推奨用途	P 鋼	M ステンレス鋼	K 鋳鉄	N 非鉄金属	S 難削材	H 高硬度材	...
...	●	○	●	○	●	○	...

スミポロン(CBN)インサート L58~ スミダイヤバインダレスインサート M28
セラミックスインサート B128 適用外径ホルダ C17~C22
適用内径ホルダ E45~E47

コーティング

コーティング
サニメット サニメット 超硬合金

形状	適用領域	型番	コーナー半径 RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC8020M	AC8030M	AC8040M	AC610M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	ACZ150	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	ST10P	ST20E	A30	G10E	EH510	EH520	H1	
MU		SNMG 120408N-MU	0.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●	●	●	●															
		120412N-MU	1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●										●	●	●	●														
		120416N-MU	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●										●	●	●	●														
EM		SNMG 120408N-EM	0.8	●	●					●	●																												
		120412N-EM	1.2	●	●					●	●											●	●																
ME		SNMG 120408N-ME	0.8	●	●	●	●	●	●						●	●																							
		120412N-ME	1.2	●	●	●	●	●	●							●	●																						
		120416N-ME	1.6	●	●	●	●	●	●							●	●																						
MX		SNMG 120408N-MX	0.8	●	●		●	●																															
		120412N-MX	1.2	●	●		●	●																															
		120416N-MX	1.6	●	●		●	●																															
UZ		SNMG 120408N-UZ	0.8	●	●		●	●							●	●	●	●	●	●																			
		120412N-UZ	1.2	●	●		●	●								●	●	●	●	●																			
		120416N-UZ	1.6	●	●		●	●								●	●	●	●	●																			
GZ		SNMG 120408N-GZ	0.8					●							●	●	●	●	●																				
		120412N-GZ	1.2					●								●	●	●	●	●																			
		120416N-GZ	1.6					●								●	●	●	●	●																			
HM		SNMG 120408R-HM	0.8	●	●	●	●	●																															
		120408L-HM	0.8	●	●	●	●	●																															
MM		SNMG 120408R-MM	0.8																																				
		120408L-MM	0.8																																				
MP		SNMM 120408N-MP	0.8	●	●	●	●	●														●	●	●															
		120412N-MP	1.2	●	●	●	●	●														●	●	●															
		120416N-MP	1.6	●	●	●	●	●														●	●	●															
		120420N-MP	2.0	●	●	●	●	●														●	●	●															
HG		SNMM 120408N-HG	0.8	●	●	●	●	●																															
		120412N-HG	1.2	●	●	●	●	●																															
		120416N-HG	1.6	●	●	●	●	●																															
HP		SNMM 120408N-HP	0.8	●	●		●	●																															
		120412N-HP	1.2	●	●		●	●																															
		120416N-HP	1.6	●	●		●	●																															
C		SNMG 120400-C	(0.8)																																				

*面取用の為、コーナー半径は使用できません。

インサート
B
ネガティブ
ポジティブ
C
D
R
S
T
V
W
セラミックス