



35°菱形ネガティブインサート

刃先交換インサート

VN 35° 菱形
ネガティブ
穴つき

形状写真欄の見方



● : 連続切削 第一推奨
○ : 連続切削 第二推奨
● : 一般切削 第一推奨
○ : 一般切削 第二推奨
✱ : 断続切削 第一推奨
✱ : 断続切削 第二推奨

VN 1604

寸法 (mm)	切刃長L	16.6	厚さS	4.76
	内接円IC	9.525	穴径D1	3.81














スミロロン(CBN)インサート L66~ スミダイヤ(POD)インサート M22 スミダイヤ(ハイス)インサート M28

セラミックインサート B128 適用外径ホルダ C34、C35

コーティング

コーティング

超硬合金

	形状	適用領域	型番	コーナー 半径 RE	AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC610M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	ACZ150	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	ST10P	ST20E	A30	G10E	EH510	EH520	H1			
微小切削	FB  27°		VNMG 160404N-FB 160408N-FB	0.4 0.8									●																		●	●	●	●								
	FA  20°		VNMG 160404N-FA 160408N-FA	0.4 0.8																											●	●	●	●								
	FL  10°		VNMG 160404N-FL 160408N-FL 160412N-FL	0.4 0.8 1.2		●				●						●															●	●	●	●								
	FE  20°		VNMG 160402N-FE 160404N-FE 160408N-FE 160412N-FE	0.2 0.4 0.8 1.2	●	●	●	●			●		●	●																	●	●	●	●	●							
仕上切削	LU  10°		VNMG 160402N-LU 160404N-LU 160408N-LU 160412N-LU	0.2 0.4 0.8 1.2	●	●			●	●		●			●															●	●	●	●	●								
	SU  13°		VNMG 160402N-SU 160404N-SU 160408N-SU	0.2 0.4 0.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●							
	SU  13°		VNGG 160402N-SU 160404N-SU 160408N-SU	0.2 0.4 0.8																											●	●	●	●	●							
	SE  5°		VNMG 160404N-SE 160408N-SE	0.4 0.8	●	●	●	●	●	●	●																				●	●	●	●								
	EF  20°		VNMG 160402N-EF 160404N-EF 160408N-EF	0.2 0.4 0.8	●	●	●					●	●	●		●							●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	
	EF  20°		VNGG 160402N-EF 160404N-EF	0.2 0.4																			●	●	●	●	●	●											●	●	●	
	FY  15° * 1		VNGG 160402R-FY 160402L-FY 160404R-FY 160404L-FY 160408R-FY 160408L-FY	0.2 0.2 0.4 0.4 0.8 0.8																								●	●	●	●	●	●	●	●							
	FX  14° * 1		VNGG 160402R-FX 160402L-FX 160404R-FX 160404L-FX 160408R-FX 160408L-FX	0.2 0.2 0.4 0.4 0.8 0.8																								●	●	●	●	●	●	●	●							
	軽中切削	SX  3°		VNMG 160404N-SX 160408N-SX 160412N-SX	0.4 0.8 1.2	●	●	●	●	●	●	●																			●		●									

*1: 写真は左勝手です。

インサート

B

ネガティブ
ポジティブ

C

D

R

S

T

V

W

セラミック
ZrO2