

スミダイヤモンド

刃先交換インサート

ミリング用

スミダイヤカッタ FAM/SAM 型用

形状	型番	スミダイヤ					寸法(mm)					
		DA150	DA1000	DA2200	SC10*	SCV10*	内径円	厚さ	切刃長	逃げ角	Fig	適用カッタ/ エンドミル
	FAB R L	●		●	—	—	—	7.9	(5.8)	15	1	FAM型 →M50
	SAB R L	●		●	—	—	—	7.9	(5.7)	15	2	SAM型 →M50~M51

SEC- エースミル CHG 型 / SEC- マルチミル CHE 型用

	Fig 1	NF-TEEN 22R	—	●	▲	—	—	6.35	3.18	4.9	1	CHG型 →H138
		32R	—	●	▲	—	—	9.525	3.18	4.9		
		43R	—	●	▲	—	—	12.70	4.76	4.8		
		TEEN 22R	●		—	—	—	6.35	3.18	4.9		
		32R	●		—	—	9.525	3.18	4.9	20	1	CHE型 →H139~H141
		43R	●		—	—	12.70	4.76	4.8			

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX 型用 拡充

	Fig 1, Fig 2, Fig 3, Fig 4, Fig 5	ANB 1600R-L	—	●	—	—	—	—	6.0	1	ANX型 →M32~M39
		1600R-G	—	●	—	—	—	—	6.0		
		1600R-H	—	●	—	—	—	—	6.0		
		ANB 1600R-GX	—	●	—	—	—	—	9.0		
		ANB 1604R	—	●	—	—	—	—	6.0		
		ANB 1600R-W	—	●	—	—	—	—	—		
		ANB 1600R-WS	—	—	—	○	—	—	—	5	

アルミニウム合金加工用高能率カッタ HF 型用

	Fig 1, Fig 2, Fig 3	NF-LDEN 12T3ZDFR-L	—	●	—	—	—	—	—	6.0	1	HF 型 →M40~M45
		12T3ZDFR-G	—	●	—	—	—	—	—	—		
		12T3ZDFR-H	—	●	—	—	—	—	—	—		
		NF-LDEN 12T3ZDFR-GX	—	●	—	—	—	—	—	9.0		
		NF-LDEN 12T3ZDFR-W	—	●	—	—	—	—	—	—	2	
			—	●	—	—	—	—	—	—	3	

アルミニウム合金加工用高速カッタ RF 型用 (インサート)

	Fig 1, Fig 2	NF-SNEW 1204ADFR	—	●	▲	—	—	12.70	4.76	4.7	1	RF 型 →M46~M47
		1204ADFR-H	—	●	▲	—	—	12.70	4.76	9.5		
		NF-SNEW 1204ADFR-W	—	●	▲	—	—	12.70	4.76	2.3		
		SNEW 1204ADFR-WS	—	—	—	●	—	12.70	4.76	1.0		
			—	—	—	—	—	—	—	20	2	

アルミニウム合金加工用高速カッタ RF 型用 (ブレード)

	Fig 1, Fig 2	RFB	—	●	—	—	—	—	6.5	—	1	RF 型 →M46~M47
		RFBW	—	●	—	—	—	—	—	4.5	—	

アルミニウム合金加工用小径カッタ SRF 型用

	Fig 1, Fig 2, Fig 3	NF-SNEW 09T3ADTR	—	●	▲	—	—	9.525	3.96	6.0	15	1	SRF型 →M48~M49
		NF-SNEW 09T3ADTR-U	—	●	▲	—	—	9.525	3.96	6.0	15	2	
		NF-SNEW 09T3ADTR-R	—	●	▲	—	—	9.525	3.96	6.0	15	3	

SEC- ウェーブミル WGC 型用

	Fig 1	NF-SECW13T3AGTN-N	—	●	▲	—	—	13.40	3.97	2.1	20	1	WGC型 →H24~H27
	Fig 1	NF-XEEW13T3AGFR-W	—	●	▲	—	—	13.40	3.97	2.5	20	1	WGC型 →H24~H27

*SC10はスミクリスタル, SCV10はCVD単結晶ダイヤモンド

○印: 在庫予定品 (在庫を確認願います) ▲印: 将来、新製品に置換え、受注生産に移行、廃止などを予定 (在庫を確認願います)

スミダイヤ

M

バスミ
インダ
タレイ
スヤ

スミクリスタル

C

D

S

T

V

W