

# ソケットアダプター (電動工具用)

インパクトドライバーは5-99~121ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ソケットレンチ

ソケット

スタッドリム

ヘキサゴン

ソケットレンチ

ヘキサゴン

ソケット

ドライバー

ソケット

エクステンション

ジョイント

ソケット

アダプター

ラチェット

ハンドル

スピナー

ハンドル

T形

ハンドル

T形

レンチ

インパクト用

ソケット

インパクト用

ヘキサゴン

ソケット

インパクト用

ソケット

インパクト用

ソケット

アダプター

**トラスコ** Electric Screwdriver Extension Bar  
**エクステンションバー**

特長 ●電動ドリルの先端に各種ビットが取り付け可能です。  
●6.35mmシャンクの先端延長工具として使用できます。  
材質 ●クロムバナジウム鋼 (Cr-V)  
製造国 ●日本

TEX-100

トラスコ中山株 [673783]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	差込角 (mm)	軸寸法 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
765-8818	TEX-100	¥1,406	¥1,640	6.35	6.35	100	10	60	91(65)
765-8826	TEX-150	¥1,586	¥1,850	6.35	6.35	150	10	105	178(91)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

**サンフラッグ** Socket Joint  
**ソケットジョイント**

特長 ●ビットを付けたままソケットを装着できるアタッチメントです。  
●ロングビットにも使用できます。  
材質 ●特殊鋼  
製造国 ●日本

SJ-3

株式会社サンフラッグ [472905]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	差込角 (mm)	軸寸法 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
402-8384	SJ-3	¥771	¥900	9.5	6.35	40	10	53	65(99)
402-8392	SJ-4	¥986	¥1,150	12.7	6.35	40	10	65	119(73)

☎商品のお問い合わせ: 072-920-4845 <http://www.sunflag.co.jp/>

**サンフラッグ** Double Joint  
**Wジョイント**

特長 ●ビットを抜かずいろいろな先端工具がワンタッチで簡単に装着できます。  
材質 ●特殊鋼  
●エラストマ樹脂  
製造国 ●台湾

WJ-50

株式会社サンフラッグ [472905]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	差込角 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
396-1656	WJ-50	¥1,071	¥1,250	6.35	50	6	34	2264(189)

☎商品のお問い合わせ: 072-920-4845 <http://www.sunflag.co.jp/>

**トップ** Electric Screwdriver Extension Bar  
**エクステンションバー**

特長 ●六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。  
●狭く、奥深い場所の作業に最適な先端工具です。  
●6.35mmシャンクの先端工具を延長して使用できます。  
材質 ●特殊合金鋼  
製造国 ●日本

EEX-100

トップ工業株 [673776]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	差込角 (mm)	軸寸法 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
452-1218	EEX-100	¥1,521	¥2,130	6.35	6.35	100	6	65	642(91)
452-1226	EEX-150	¥1,693	¥2,370	6.35	6.35	150	6	110	1256(99)

☎商品のお問い合わせ: 0256-33-1681 <http://www.toptools.co.jp/>

**トップ** Electric Screwdriver Multi Bit Adaptor  
**電動ドリル用マルチビットアダプター**

特長 ●スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビットを固定できます。  
●スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のプレを抑えることができます。  
材質 ●クロムモリブデン鋼  
製造国 ●日本

EMA-635-13

トップ工業株 [673776]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	差込角 (mm)	軸寸法 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
785-0034	EMA-635-13	¥2,429	¥3,400	6.35	6.35	70	6	55	132(92)
785-0042	EMA-635-17	¥2,521	¥3,530	6.35	6.35	73	6	70	15(150)

☎商品のお問い合わせ: 0256-33-1681 <http://www.toptools.co.jp/>

**トップ** SDS Plus Shank Adaptor  
**ハンマードリル用SDSプラスソケットアダプター**

特長 ●ハンマードリルなどに装着して、12.7mm差込角のソケットが使用できます。  
材質 ●クロムモリブデン鋼  
製造国 ●日本

SDS-4

トップ工業株 [673776]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	差込角 (mm)	軸寸法 (mm)	全長×外径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
396-2601	SDS-4	¥1,464	¥2,050	12.7	10	70×18.5	6	62	532(133)

☎商品のお問い合わせ: 0256-33-1681 <http://www.toptools.co.jp/>

**トップ** SDS Plus Shank Adaptor  
**ハンマードリル用SDSプラスインパクトソケットアダプター**

特長 ●ハンマードリルなどに装着して、12.7mm差込角のソケットが使用できます。  
材質 ●クロムモリブデン鋼  
製造国 ●日本

SDS-4P

トップ工業株 [673776]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	差込角 (mm)	軸寸法 (mm)	全長×外径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
396-2610	SDS-4P	¥1,393	¥1,950	12.7	10	70×18.5	6	62	100(80)

☎商品のお問い合わせ: 0256-33-1681 <http://www.toptools.co.jp/>

**トップ** SDS Plus Shank Adaptor  
**ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター**

特長 ●スライドロックで六角シャンクを簡単に取り付け・取り外しができます。  
材質 ●クロムモリブデン鋼  
製造国 ●日本

SDS-635

トップ工業株 [673776]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	差込角 (mm)	軸寸法 (mm)	全長×外径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
396-2628	SDS-635	¥1,700	¥2,380	6.35	10	70×18	6	55	392(130)

☎商品のお問い合わせ: 0256-33-1681 <http://www.toptools.co.jp/>