



Power Torch

“パワートーチ”(ねじ込み式)

修理
可能同商品群
在庫数 38 アイ
テム

炎形状



RZ-831

RZ830S
(トーチ部のみ)

- 特長 ●隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
●柔らかい炎(800℃)からスパイラル集中炎(2000℃)まで調整できます。
●寒冷地対応です。
- 用途 ●はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
- 仕様 ●電子着火式
●火口径:19mm
- 付属品 ●ガスボンベRZ-860(220g)1本 製造国 ●日本

発注単位1本

(価格改定日 19.04) 新富士バーナー株式会社[505508]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1本) | メーカー希望 小売価格 (1本) | 炎温度 (℃) | 発熱量 (kcal/h) | 燃焼時間 (分/缶) | 梱包数 (本) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|--------|--------------|------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 342-8095 | RZ-831 | ¥4,319 | ¥4,650 | 800~2000 | 3800 | 65 | 6 | 630 | 810(98) |

トーチ部のみ

発注単位1本

(価格改定日 19.04)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1本) | メーカー希望 小売価格 (1本) | 炎温度 (℃) | 発熱量 (kcal/h) | 燃焼時間 (分/缶) | 梱包数 (本) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|--------|--------------|------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 376-9402 | RZ830S | ¥3,947 | ¥4,250 | 800~2000 | 3800 | 65 | 12 | 220 | 831(108) |

☎商品のお問い合わせ:0533-75-5000 <http://www.shin Fuji.co.jp/>

Power Torch

“パワートーチ”(ねじ込み式)

修理
可能同商品群
在庫数 38 アイ
テム

RZ832

RZ832S
(トーチ部のみ)

- 特長 ●隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
- 用途 ●はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
- 仕様 ●電子着火式
- 付属品 ●ガスボンベRZ-860(220g)1本
製造国 ●日本

発注単位1本

(価格改定日 19.04) 新富士バーナー株式会社[505508]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1本) | メーカー希望 小売価格 (1本) | 炎温度 (℃) | 発熱量 (kcal/h) | 燃焼時間 (分/缶) | 梱包数 (本) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|-------|--------------|------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 413-4010 | RZ832 | ¥2,600 | ¥2,800 | 800~2000 | 2800 | 80 | 6 | 570 | 1278(109) |

トーチ部のみ

発注単位1本

(価格改定日 19.04)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1本) | メーカー希望 小売価格 (1本) | 炎温度 (℃) | 発熱量 (kcal/h) | 燃焼時間 (分/缶) | 梱包数 (本) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|--------|--------------|------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 413-4028 | RZ832S | ¥2,229 | ¥2,400 | 800~2000 | 2800 | 80 | 12 | 182 | 533(121) |

☎商品のお問い合わせ:0533-75-5000 <http://www.shin Fuji.co.jp/>

Power Torch

“パワートーチ”(ねじ込み式)

修理
可能同商品群
在庫数 38 アイ
テムRZ-820B
(ブラックボディ)RZ-820S
(シルバーボディ)

- 特長 ●パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です。
●新吸収体の採用により、残ガス量を15%低減させました。
- 用途 ●各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。
- 仕様 ●スパイラル集中炎 ●電子着火式
- 付属品 ●専用容器(ボンベ)RZ-850 1本
製造国 ●日本

発注単位1本

(価格改定日 19.04) 新富士バーナー株式会社[505508]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1本) | メーカー希望 小売価格 (1本) | 炎温度 (℃) | 発熱量 (kcal/h) | 燃焼時間 (分/缶) | 色 | 梱包数 (本) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|---------|--------------|------------------------|------------|-----------------|---------------|---------|------------|-----------|--------------|
| 376-9381 | RZ-820B | ¥1,950 | ¥2,100 | 1500~1700 | 2000 | 80 | ブラックボディ | 6 | 510 | 928(125) |
| 851-3078 | RZ-820S | ¥1,950 | ¥2,100 | 1500~1700 | 2000 | 80 | シルバーボディ | 6 | 480 | 2287(168) |

トーチ部のみ

発注単位1本

(価格改定日 19.04)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1本) | メーカー希望 小売価格 (1本) | 炎温度 (℃) | 発熱量 (kcal/h) | 燃焼時間 (分/缶) | 梱包数 (本) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|----------|--------------|------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 376-9399 | RZ-820SS | ¥1,671 | ¥1,800 | 1500~1700 | 2000 | 80 | 12 | 130 | 2509(105) |

☎商品のお問い合わせ:0533-75-5000 <http://www.shin Fuji.co.jp/>

Power Torch

“パワートーチ”(細口タテ型タイプ)

修理
可能同商品群
在庫数 38 アイ
テム

RZ-834

- 特長 ●極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチです。
- 用途 ●ロウ付け、配管作業、時代焼きなどに。
- 仕様 ●圧電点火方式
- 付属品 ●ガスボンベRZ-860(220g)1本
製造国 ●日本

発注単位1台

(価格改定日 19.04) 新富士バーナー株式会社[505508]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1台) | メーカー希望 小売価格 (1台) | 炎温度 (℃) | 発熱量 (kcal/h) | 燃焼時間 (分/缶) | 梱包数 (台) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|--------|--------------|------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 102-7297 | RZ-834 | ¥3,064 | ¥3,300 | 800~2000 | 2800 | 80 | 6 | 144 | 448(79) |

トーチ部のみ

発注単位1束

(価格改定日 19.04)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1束) | メーカー希望 小売価格 (1束) | 炎温度 (℃) | 発熱量 (kcal/h) | 燃焼時間 (分/缶) | 梱包数 (束) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|---------|--------------|------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 147-9679 | RZ-834S | ¥2,693 | ¥2,900 | 800~2000 | 2800 | 80 | 6 | 144 | 136(128) |

☎商品のお問い合わせ:0533-75-5000 <http://www.shin Fuji.co.jp/>