

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

スベリア Copper Brazing Alloy **りん銅ろう“NS-2”** RoHS

同商品群 在庫数 20 アイテム
含有化学物質調査済



特長 ●流動性もあり (BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した (BCup-3タイプには劣ります) バランスの良いロウ材です。
用途 ●銅、銅合金接合用。
仕様 ●融点:640~788℃
●JIS規格 BCuP-6相当
材質 ●銅:91%、リン:7%、銀:2%
製造国 ●-

発注単位1パック (株)日本スベリア社 [743826]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1パック) | メーカー希望小売価格 (1パック) | 線径 (mm) | 長さ (mm) | パック入数 (本) | 梱包数 (パック) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|------------|-------------|-------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 215-5184 | NS-2-16015 | ¥2,257 | オープン | 1.6 | 500 | 18 | 100 | 150 | 116(107) |
| 215-5192 | NS-2-20015 | ¥2,257 | オープン | 2 | 500 | 11 | 100 | 150 | 68(85) |
| 215-5206 | NS-2-24015 | ¥2,257 | オープン | 2.4 | 500 | 8 | 100 | 150 | 40(167) |
| 215-5214 | NS-2-1605 | ¥4,757 | オープン | 1.6 | 500 | 62 | 50 | 500 | 37(59) |
| 215-5222 | NS-2-2005 | ¥4,757 | オープン | 2 | 500 | 39 | 50 | 500 | 69(122) |
| 215-5231 | NS-2-2405 | ¥4,757 | オープン | 2.4 | 500 | 27 | 50 | 500 | 55(97) |

☎商品のお問い合わせ:06-6380-1121 http://www.nihonsuperior.co.jp/

スベリア Silver Brazing Alloy(Flux coated) **フラックスコーティング銀ろう** RoHS

同商品群 在庫数 20 アイテム
含有化学物質調査済



特長 ●ロウ材芯径1.6mm、コーティング含む2.8mmです。
●カドミウムを含んでいません。
用途 ●異種金属同士の接合 (鉄・ステンレス・銅・真鍮など) に。
仕様 ●融点:675~765℃
●JIS規格 BAg-20
材質 ●銀:30%、銅:38%、亜鉛:32%
製造国 ●-

発注単位1パック (株)日本スベリア社 [743826]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1パック) | メーカー希望小売価格 (1パック) | 線径 (mm) | 長さ (mm) | パック入数 (本) | 梱包数 (パック) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|---------|-------------|-------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 241-9017 | FCAG-28 | ¥14,280 | オープン | 2.8 | 500 | 5 | 10 | 60 | 312(96) |

☎商品のお問い合わせ:06-6380-1121 http://www.nihonsuperior.co.jp/



新富士 Shin Fuji Burner **ロウ材** RoHS

同商品群 在庫数 28 アイテム



特長 ●金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途 ●異種金属のロウ付け用。
仕様 ●長さ:300mm
製造国 ●日本

発注単位1パック (価格改定日 19.04) 新富士バーナー機 [505508]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1パック) | メーカー希望小売価格 (1パック) | 線径 (mm) | 引張強度 (N/mm ²) | 融点 (℃) | タイプ | パック入数 (本) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|--------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
| 376-9160 | RZ-100 | ¥2,229 | ¥2,400 | 1 | 441 | 745 | 一般用銀ロウ | 5 | 23 | 1440(112) |
| 376-9178 | RZ-101 | ¥669 | ¥720 | 2 | 245 | 580 | アルミ硬ロウ | 5 | 25 | 818(143) |
| 376-9186 | RZ-102 | ¥743 | ¥800 | 1.6 | 294 | 735 | リン銅ロウ | 5 | 38 | 1694(123) |
| 376-9194 | RZ-103 | ¥1,486 | ¥1,600 | 3 | 245 | 380 | アルミソルダー | 2 | 42 | 419(140) |
| 376-9208 | RZ-106 | ¥1,114 | ¥1,200 | 2 | 40 | 221 | 万能はんだ | 5 | 65 | 1752(127) |
| 376-9216 | RZ-107 | ¥1,449 | ¥1,560 | 0.8 | 441 | 650 | 細工用銀ロウ | 3 | 18 | 839(101) |
| 376-9224 | RZ-108 | ¥2,451 | ¥2,640 | 1.6 | 539 | 780 | 強力銀ロウ | 2 | 25 | 1046(121) |
| 376-9232 | RZ-109 | ¥1,114 | ¥1,200 | 1.6 | 42 | 221 | 鉛フリーはんだ | 3 | 36 | 297(132) |

☎商品のお問い合わせ:0533-75-5000 http://www.shin Fuji.co.jp/

新富士 Shin Fuji Burner **粉末ロウ材(フラックス付)** RoHS

同商品群 在庫数 28 アイテム



特長 ●接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付けが容易です。
用途 ●微細部のロウ付けに。
付属品 ●粉末銀ロウ ●フラックス ●かくはん用ヘラ ●かくはん容器(スリーブ)
製造国 ●日本

注意 ●フラックスには有害なフッ化物が含まれています。扱いにご注意ください。

発注単位1個 (価格改定日 19.04) 新富士バーナー機 [505508]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1個) | メーカー希望小売価格 (1個) | 内容量 (g) | 内容量 (g) | 融点 (℃) | 引張強度 (N/mm ²) | タイプ | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|--------|-----------|-----------------|---------|---------|--------|---------------------------|---------|--------|-----------|
| 376-9241 | RZ-150 | ¥3,120 | ¥3,360 | 4 | 4 | 650 | 441 | 粉末銀ロウ | 8 | 194(87) |
| 376-9259 | RZ-151 | ¥1,114 | ¥1,200 | 4 | 6 | 580 | 245 | 粉末アルミロウ | 10 | 92(114) |
| 376-9267 | RZ-159 | ¥1,114 | ¥1,200 | 5 | 5 | 221 | 37 | 粉末はんだ | 10 | 51(75) |

☎商品のお問い合わせ:0533-75-5000 http://www.shin Fuji.co.jp/

新富士 Shin Fuji Burner **ロウ材(フラックス付)** RoHS

同商品群 在庫数 28 アイテム



特長 ●金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途 ●金属のロウ付け用。
仕様 ●長さ:300mm
製造国 ●日本

発注単位1パック (価格改定日 19.04) 新富士バーナー機 [505508]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1パック) | メーカー希望小売価格 (1パック) | 線径 (mm) | 引張強度 (N/mm ²) | 融点 (℃) | タイプ | パック入数 (本) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|--------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
| 436-1105 | RZ-110 | ¥1,709 | ¥1,840 | 1.0 | 441 | 745 | 一般用銀ロウ | 3 | 26 | 1016(113) |
| 436-1113 | RZ-111 | ¥669 | ¥720 | 2.0 | 245 | 580 | アルミ硬ロウ | 3 | 23 | 787(113) |
| 436-1121 | RZ-112 | ¥743 | ¥800 | 1.6 | 294 | 735 | リン銅ロウ | 3 | 23 | 1143(116) |
| 436-1130 | RZ-113 | ¥1,486 | ¥1,600 | 2.0 | 245 | 380 | アルミソルダー | 3 | 23 | 292(109) |
| 436-1148 | RZ-114 | ¥1,709 | ¥1,840 | 0.1×10 | 441 | 650 | 板銀ロウ | 1 | 23 | 261(116) |
| 436-1156 | RZ-117 | ¥1,189 | ¥1,280 | 0.8 | 441 | 650 | 細工用銀ロウ | 2 | 23 | 268(98) |
| 436-1164 | RZ-118 | ¥1,931 | ¥2,080 | 1.2 | 539 | 780 | 強力銀ロウ | 2 | 23 | 489(110) |
| 102-8441 | RZ-121 | ¥669 | ¥720 | 1.6 | 441 | 580 | アルミ硬ロウ | 2 | 24 | 141(149) |
| 102-8442 | RZ-127 | ¥1,003 | ¥1,080 | 1.2 | 245 | 650 | 細工用銀ロウ | 1 | 20 | 345(144) |

☎商品のお問い合わせ:0533-75-5000 http://www.shin Fuji.co.jp/

新富士 Shin Fuji Burner **Flux for Solder 粉末ロウ材用フラックス** RoHS

同商品群 在庫数 28 アイテム



特長 ●乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。
●そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途 ●ロウ付け作業に。
製造国 ●日本

発注単位1個 (価格改定日 19.04) 新富士バーナー機 [505508]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1個) | メーカー希望小売価格 (1個) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|--------|-----------|-----------------|------------------------------|--------------|
| 376-9275 | RZ-200 | ¥743 | ¥800 | 銀ロウ (RZ-100、RZ-107、RZ-108) 用 | 33 2833(106) |
| 376-9283 | RZ-201 | ¥743 | ¥800 | アルミ硬ロウ (RZ-101) 用 | 33 730(133) |
| 376-9291 | RZ-203 | ¥743 | ¥800 | アルミソルダー (RZ-103) 用 | 33 380(132) |
| 376-9305 | RZ-209 | ¥743 | ¥800 | ハンダ (RZ-106、109) 用 | 33 489(120) |

☎商品のお問い合わせ:0533-75-5000 http://www.shin Fuji.co.jp/

新富士 金属とロウ材の適合性 <フラックスを併用ください。>

◎/良好 ○/適 ー/不可 ※フラックスなしで接合可

| 品名・品番 | 一般用銀ロウ RZ-100 RZ-110 | 細工用銀ロウ RZ-107 RZ-117 | 強力タイプ RZ-108 RZ-118 | 板銀ロウ RZ-114 | アルミ硬ロウ RZ-101 RZ-111 | リン銅ロウ RZ-102 RZ-112 | アルミソルダー RZ-103 RZ-113 | 万能ハンダ RZ-106 | 鉛フリーハンダ RZ-109 | 粉末銀ロウ RZ-150 | 粉末アルミロウ RZ-151 | 粉末ハンダ RZ-159 |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 対応フラックス | RZ-200 | | | | | | | | | | | |
| ■鉄 × ■鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■鉄 × ■ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■鉄 × ■真鍮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■鉄 × ■銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■ステンレス × ■ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■ステンレス × ■真鍮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■ステンレス × ■銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■真鍮 × ■真鍮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■真鍮 × ■銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■銅 × ■銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■アルミ × ■アルミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■アルミ × ■鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■アルミ × ■ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■アルミ × ■真鍮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■アルミ × ■銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

■アルミは融点が低く溶けやすいため、ロウ付けには注意が必要です。