

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Inspection Mirror  
**検査鏡**



**特長** ●反射鏡は自在に角度を調整可能です。  
●FAX、コピー機の点検から、機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい箇所などに適しています。  
**用途** ●機械内部や裏側、車のエンジン周り等、狭くて見えにくい所の点検に。  
**材質** ●ミラー:ガラス 製造国 ●日本

**フレキシブルタイプ**

発注単位1本 (価格改定日 21.02)

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ミラー寸法(mm)	全長(mm)	ミラー形状	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
153-1304	SL-02R	¥1,783	¥1,920	φ35	192~540	丸型	10	50	234(128)
368-8496	SL-14	¥1,413	¥1,520	φ30	180~530	丸型	10	36	659(104)
368-8500	SL-15	¥1,430	¥1,540	25×50	200~550	楕円型	10	38	519(79)

☎商品のお問い合わせ:06-6974-0100 http://www.engineer.jp/

**固定タイプ**

発注単位1本 (価格改定日 21.02) 株式会社エンジニア [805605]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ミラー寸法(mm)	全長(mm)	ミラー形状	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
153-1303	SL-01R	¥1,227	¥1,320	φ35	245	丸型	5	50	149(132)



Inspection Mirror  
**拡大鏡ミラー棒**



**特長** ●約3倍に拡大され、細かなところも大きく表示できます。  
**材質** ●ミラー:ガラス 製造国 ●日本

**シャフト部:真鍮管タイプ**

**シャフト部:ステンレス管タイプ**

発注単位1本 土牛産業㈱ [680048]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ミラー寸法(mm)	全長(mm)	ミラー形状	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
424-9691	02055	¥4,700	¥4,700	45×55	200~590	四角型	6	70	246(118)
424-9704	02056	¥6,400	¥6,400	45×55	270~1250	四角型	6	125	76(112)

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ミラー寸法(mm)	全長(mm)	ミラー形状	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
828-6306	02495	¥7,500	¥7,500	90×55	365~1060	四角型	6	150	26(145)
828-6307	02496	¥9,400	¥9,400	90×55	300~1580	四角型	6	195	25(157)

☎商品のお問い合わせ:0794-82-0880 http://www.dogyu.jp/



Compact 8X Binocular  
**双眼鏡(コンパクトタイプ)**



**特長** ●コンパクトに折り畳めるダハタイプの8倍双眼鏡です。  
●レンズにはマゼンタコーティングを採用、透過率を高め、明るい視野を実現しました。  
●外装にエラストマー素材を採用、使い易さ抜群です。  
**仕様** ●1000m先の視野:124m  
**材質** ●レンズ:光学ガラス(マゼンタコーティング)  
●ボディ:ABS樹脂・エラストマー樹脂  
**製造国** ●中国

発注単位1個 株式会社サイトロンジャパン [527401]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	実視界(°)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
483-6774	TR-X821	¥3,200	¥3,200	8	φ21	7.1	20	205	60(125)
483-6766	TR-X1025	¥4,000	¥4,000	10	φ25	5.6	20	230	64(91)

☎商品のお問い合わせ:03-6908-3327 http://www.sightron.co.jp/



Binocular STELLA SCAN  
**双眼鏡“STELLA SCAN 2×40”(2倍)**



**特長** ●レンズ面には多層膜コーティングが施されているので明るくて視野も広く、肉眼では見えにくい星を見ることが出来ます。  
●また、最短合焦距離2mなので、室内の美術鑑賞などにもお使い頂けます。  
**仕様** ●幅×奥行×全高:121×41×50mm  
**材質** ●レンズ:光学ガラス(フーリーマルチコーティング)  
●ボディ:アルミダイキャスト、PVC樹脂  
**付属品** ●ソフトケース、ストラップ  
**製造国** ●中国

発注単位1台 株式会社サイトロンジャパン [527401]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	実視界(°)	最短合焦距離(m)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
115-3511	B400	¥12,500	オープン	2	40	24	2	15	230	14(350)

☎商品のお問い合わせ:03-6908-3327 http://www.sightron.co.jp/

**厳選** プロツール  
コレクション

ICHIOSHI AWARD  
REVIVAL

TRUSCO 日本モノづくりを応援する  
**PRO TOOL MAGAZINE**  
イッポ 2020



高視認安全規格 JIS T8127  
と静電気帯電防止作業服 JIS  
T8118の二つのJIS規格を取得し、  
作業者の安全を守ります。メ  
ットインフードでヘルメット装着  
時にも視界と音を妨げません。

TRUSCO ゴアテックス®高視認制電レインスーツ  
「高視認」+「制電」のプロ仕様レインスーツ



TRUSCO  
ゴアテックス®高視認  
制電レインスーツ  
イエロー L

品番 GXHW-LY  
メーカー希望小売価格  
税抜 ¥33,000 (1着)

発注コード 161-1789  
価格  
税抜 ¥24,750 (1着)

オレンジブック 6-813  
2022  
をご参照ください