

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ダンロップ Chemical-resistant Gloves
DUNLOP 日本 **RoHS**
耐油・耐溶剤手袋“サミテックCR-F-07”

特長 ●クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
 仕様 ●厚さ:0.75mm ●裏布付
 材質 ●表:天然ゴム、クロロプレンゴム ●裏:綿
 製造国 ●マレーシア

同商品群在庫数 9 アイテム
 EN374 A KL



拡大図 4489

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	33.0	19.6	7.0
M	33.0	20.8	8.0
L	33.0	22.8	9.0

発注単位1双 (株)ダンロップホームプロダクツ[591667]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
473-5366	4487	¥386	オープン	ダークブルー	S	10	107	377(98)
473-5374	4488	¥386	オープン	ダークブルー	M	10	113	2560(93)
473-5382	4489	¥386	オープン	ダークブルー	L	10	121	7835(104)

☎商品のお問い合わせ:06-6120-7390 http://www.dhp-dunlop.co.jp/

ダンロップ Chemical-resistant Gloves
DUNLOP 日本 **RoHS**
耐油・耐溶剤手袋“サミテックNP-F-07”

特長 ●クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
 仕様 ●厚さ:0.75mm ●裏布付
 材質 ●表:クロロプレンゴム ●裏:綿
 製造国 ●マレーシア

同商品群在庫数 9 アイテム
 EN374 A KL



拡大図 4485

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	33.0	19.6	7.0
M	33.0	20.0	8.0
L	33.0	22.2	9.0

発注単位1双 (株)ダンロップホームプロダクツ[591667]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
473-5331	4484	¥871	オープン	ダークブルー	S	10	105	199(196)
473-5340	4485	¥871	オープン	ダークブルー	M	10	113	516(101)
473-5358	4486	¥871	オープン	ダークブルー	L	10	124	1652(99)

☎商品のお問い合わせ:06-6120-7390 http://www.dhp-dunlop.co.jp/

TOWA Solvent-resistant Gloves AlphaTec 15-554
TOWA 日本 **RoHS**
耐溶剤手袋“アルファテック15-554”

特長 ●有機溶剤の取り扱いに最適です。
 ●多様な薬品(塩化メチレン、クロロベンゼン、アノン、臭化メチレン、TCEなど)に対応しています。
 仕様 ●厚さ:約3.5mm ●裏布付
 材質 ●表:ポリビニールアルコール ●裏:綿メリヤス
 製造国 ●スリランカ

同商品群在庫数 23 アイテム
 EN374 B CD



拡大図 554-L

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
36.2	24.0	8.0

発注単位1双 (株)東和コーポレーション[680849]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
360-1005	554-L	¥5,300	オープン	レッド	L	10	110	276(62)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1001 http://www.towaco.co.jp/

オカモト Rubber Gloves Strong28
オカモト 日本 **RoHS**
“ゴム手ストロング28”

特長 ●天然ゴム製なのでやわらかく、丈夫です。
 仕様 ●厚さ:1mm ●ASTM F739-12(JIS T8116) 化学防護手袋と整合)薬品透過性試験データあり ●食品衛生法・規格基準適合品
 材質 ●天然ゴム
 製造国 ●タイ

同商品群在庫数 1 アイテム



拡大図 NO.1010

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
28.0	24.0	8.0

発注単位1双 オカモト株式会社・メディカル部手袋課[237580]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
196-1153	NO.1010	¥2,000	オープン	ブラウン	フリー	5	190	168(999)

☎商品のお問い合わせ:03-3817-4246 http://www.okamoto-inc.jp/

シゲマツ Chemical Protective Gloves
シゲマツ 日本
化学防護手袋“GL-3000F”

特長 ●二硫化炭素・トルエンに強いです。
 ●酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
 仕様 ●JIS T 8116:2005 「化学防護手袋」適合品
 材質 ●フッ素ゴム
 製造国 ●日本

同商品群在庫数 4 アイテム



拡大図 GL-3000F

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
37.0	26.0	8.7

発注単位1双 株重松製作所[483200]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
149-2667	GL-3000F	¥64,000	オープン	黒	フリー	10	220	7(234)

☎商品のお問い合わせ:0120-36-0277 http://www.sts-japan.com/

シゲマツ Chemical Protective Gloves
シゲマツ 日本
化学防護手袋“GL-6”

特長 ●耐溶剤性に優れています。
 ●ゴム・ビニール手袋に比べて軽量です。
 仕様 ●JIS T 8116:2005 「化学防護手袋」適合品
 材質 ●ウレタン
 製造国 ●日本

同商品群在庫数 4 アイテム



拡大図 GL-6

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
36.0	24.0	7.8

発注単位1双 株重松製作所[483200]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
816-7356	GL-6	¥4,761	オープン	グレー	フリー	1	126	106(127)

☎商品のお問い合わせ:0120-36-0277 http://www.sts-japan.com/

シゲマツ Chemical Protective Gloves
シゲマツ 日本
化学防護手袋“GL-11”

特長 ●すべり止め付です。
 仕様 ●厚さ:1.0mm ●JIS T 8116:2005 「化学防護手袋」適合品 ●裏地なし
 材質 ●天然ゴム
 製造国 ●日本

同商品群在庫数 4 アイテム
 すべり止め



拡大図 77850 77851

品番	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
77851	26.0	24.0	7.6
77850	37.0	24.0	7.6

発注単位1双 (価格改定日 19.04) 株重松製作所[483200]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
757-0953	77851	¥2,914	オープン	イエロー	フリー	1	194	2110(73)
353-1708	77850	¥3,267	オープン	イエロー	フリー	1	260	2499(94)

☎商品のお問い合わせ:0120-36-0277 http://www.sts-japan.com/

TOWA Chemical-resistant Gloves
TOWA 日本 **RoHS**
耐薬品手袋“ビューティーあつ手”

特長 ●天然ゴム製で柔らかく、表面にクロロプレンコーティングを施しているため広範囲の薬品に対し優れた保護能力を持っています。
 仕様 ●厚さ:0.45mm ●裏毛付
 材質 ●表:天然ゴム、クロロプレンゴム ●裏:綿(植毛)
 製造国 ●マレーシア

同商品群在庫数 23 アイテム
 すべり止め



拡大図 268-L

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	33.0	20.2	7.0
L	33.0	22.0	8.1

発注単位1双 (株)東和コーポレーション[680849]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
420-4484	268-M	¥321	オープン	手部落色/袖部イエロー	M	10	81	603(96)
420-4476	268-L	¥321	オープン	手部落色/袖部イエロー	L	10	89	1980(99)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1001 http://www.towaco.co.jp/

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スミス手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリウム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タフティカルグローブ

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋