

オリエンテープ® No.830



丈夫で保持力抜群。
セキスイ自慢の重梱包テープです。
2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、セキスイ開発の
高度な安定した品質が自慢です。重量物の梱包・結束作業が
楽です。

用 途 ●ダンボールケース(中・重量)の封かん

性 能		
試験項目	単 位	No.830
テープ厚み	mm	0.090
粘着力	N/10mm (g/10mm)	2.40 (245)
タック	ボールNo.	16
展開力	N/10mm (g/10mm)	1.20 (122)
保持力	mm	0.2
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	73.0 (7.45)
伸度	%	150

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規 格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
25×50	10	100
38×50	6	60
50×50	5	50
60×50	4	40
75×50	3	30
38×500	—	8
50×500	—	6
60×500	—	5

※その他のサイズについても
お気軽にご相談ください。

ベース色
透明・茶
色 物
黄・緑・青・赤・白・黒

※印刷テープ、色物についても
お気軽にご相談ください。
※色物は50×50が規格となります。
※38×500は透明のみ。

中・重梱包 印刷 色物 長尺 専用 結束
できる あり あり カッター

低温 重ねて 耐水 字が
貼れる 書ける

タフライトテープ® No.835



丈夫で軽量。
抜群の粘着力です。
2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着剤
を組み合わせました。重包装から軽包装まで用途は広く、し
かも防湿・防水性を重視する製品の梱包にも活躍します。

用 途 ●ダンボールケース(中・重量)の封かん

性 能		
試験項目	単 位	No.835
テープ厚み	mm	0.062
粘着力	N/10mm (g/10mm)	2.36 (241)
タック	ボールNo.	16
展開力	N/10mm (g/10mm)	1.10 (112)
保持力	mm	0.2
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	58 (5.96)
伸度	%	150

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規 格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
25×100	1	100
38×100	1	60
50×100	1	50
60×100	1	40
75×100	1	30
38×1,000	—	6
50×1,000	—	5
60×1,000	—	4

※その他のサイズについても
お気軽にご相談ください。

ベース色
透明・茶
色 物
黄・緑・青・赤・白・黒

※印刷テープ、色物についても
お気軽にご相談ください。
※色物は50×100が規格となります。
50×1,000はロット5ケース受注
生産。
それ以外のサイズは生産ロット
(2,500m)の受注生産。

中・重梱包 印刷 色物 長尺 専用 結束
できる あり あり カッター

低温 重ねて 耐水 字が
貼れる 書ける