

# ビニクロステープ No.750

# 新布テープ No.760



クロステープの定番。  
優れた梱包性能を発揮します。  
ベースに特殊ラミネートクロスを採用。しなやかで強く、作業性や梱包性能もいちだんとアップしています。

セキスイの高い技術で  
開発したクロステープの主流  
水気や湿気に強い特殊繊維をベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できます。

クロスシリーズ

- 用途**
- ダンボールケース(重量)の梱包
  - 輸出入重量梱包

- 用途**
- ダンボールケース(重量)の梱包
  - 各種識別作業 ●輸出入重量梱包

性能		
試験項目	単位	No.750
テープ厚み	mm	0.152
粘着力	N/10mm (g/10mm)	2.30 (235)
タック	ボールNo.	25
展開力	N/10mm (g/10mm)	2.30 (235)
保持力	mm	0.0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	69.0 (7.0)
伸度	%	12

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

性能		
試験項目	単位	No.760
テープ厚み	mm	0.145
粘着力	N/10mm (g/10mm)	1.8 (184)
タック	ボールNo.	25
展開力	N/10mm (g/10mm)	1.80 (184)
保持力	mm	0.0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	67.0 (6.8)
伸度	%	12

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
25×50	1	60
38×50	1	36
50×50	1	30
60×50	1	30
75×50	1	24

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。

ベース色
茶

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
25×50	1	60
38×50	1	36
50×50	1	30
60×50	1	30
75×50	1	24

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。

ベース色
茶

色物
黄・緑・青・赤・白

※印刷テープ、色物についてもお気軽にご相談ください。  
※色物は50×50が規格となります。

重梱包 手で切れる ノンスリップ 字が書ける 重ねて貼れる 結束

耐水 低温

重梱包 印刷できる 色あり 手で切れる ノンスリップ 字が書ける

重ねて貼れる 結束 耐水 低温