

増おもり型分銅 / 増おもり型ニュートン分銅

分銅

吊り下げ式はかりの質量測定の前校正に使用します。

- ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます。

増おもり型分銅



材質 オーステナイト系
非磁性ステンレス鋼
磁化率 JIS B 7609:2008 10項
のF1級に適合
表面粗さ F2.....2μm以下
M1、M2..5μm以下
密度 JIS B 7609:2008 11項
に適合

増おもり型分銅 (非磁性ステンレス)

表す量	F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅		M2級(3級)分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
5kg	F2SS-5K	¥75,100	M1SS-5K	¥65,100	M2SS-5K	¥58,100
2kg	F2SS-2K	¥36,600	M1SS-2K	¥32,600	M2SS-2K	¥28,600
1kg	F2SS-1K	¥30,200	M1SS-1K	¥26,200	M2SS-1K	¥20,200
500g	F2SS-500G	¥22,100	M1SS-500G	¥18,600	M2SS-500G	¥12,600
200g	F2SS-200G	¥16,700	M1SS-200G	¥14,200	M2SS-200G	¥9,500
100g	F2SS-100G	¥13,100	M1SS-100G	¥11,100	M2SS-100G	¥7,600
50g	F2SS-50G	¥10,400	M1SS-50G	¥8,700	M2SS-50G	¥6,100
20g	F2SS-20G	¥10,400	M1SS-20G	¥8,700	M2SS-20G	¥6,100
10g	F2SS-10G	¥10,400	M1SS-10G	¥8,700	M2SS-10G	¥6,100



材質 黄銅クロムメッキ
密度 JIS B 7609:2008 11項
に適合

増おもり型分銅 (黄銅クロムメッキ)

表す量	F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅		M2級(3級)分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
5kg	F2SB-5K	¥59,400	M1SB-5K	¥56,700	M2SB-5K	¥49,400
2kg	F2SB-2K	¥29,500	M1SB-2K	¥27,500	M2SB-2K	¥21,000
1kg	F2SB-1K	¥24,600	M1SB-1K	¥20,900	M2SB-1K	¥15,600
500g	F2SB-500G	¥17,700	M1SB-500G	¥12,900	M2SB-500G	¥9,400
200g	F2SB-200G	¥13,200	M1SB-200G	¥9,600	M2SB-200G	¥7,700
100g	F2SB-100G	¥10,600	M1SB-100G	¥8,100	M2SB-100G	¥6,400
50g	F2SB-50G	¥8,300	M1SB-50G	¥7,200	M2SB-50G	¥5,200
20g	F2SB-20G	¥8,300	M1SB-20G	¥7,200	M2SB-20G	¥5,200
10g	F2SB-10G	¥8,300	M1SB-10G	¥7,200	M2SB-10G	¥5,200

増おもり型ニュートン分銅

■ニュートン分銅とは

力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N)に質量を合わせた分銅のことで、1Nは質量約102gに相当します。従来使われていた重量キログラム(kgf)はSI単位ではありませんので、取引証明には使えません。
※重力加速度によって1Nの力を得るために必要な質量が変わりますので、注文の際には使用する住所をご連絡ください。
※ニュートン分銅の最大許容誤差は「M1級」とします。
※JCSS校正サービスは「クラス3」になります。

増おもり型ニュートン分銅

表す量	質量	非磁性ステンレス M1級		黄銅クロムメッキ M1級	
		商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
100N	10.2kg	M1SS-100N	¥136,400	—	—
50N	5.10kg	M1SS-50N	¥81,000	M1SB-50N	¥75,500
20N	2.04kg	M1SS-20N	¥47,700	M1SB-20N	¥43,000
10N	1.02kg	M1SS-10N	¥44,300	M1SB-10N	¥41,900
5N	510g	M1SS-5N	¥35,300	M1SB-5N	¥33,500
2N	204g	M1SS-2N	¥25,900	M1SB-2N	¥23,900
1N	102g	M1SS-1N	¥23,000	M1SB-1N	¥19,500
0.5N	51.0g	M1SS-0.5N	¥20,600	M1SB-0.5N	¥15,900
0.2N	20.4g	M1SS-0.2N	¥15,000	M1SB-0.2N	¥13,900
0.1N	10.2g	M1SS-0.1N	¥13,200	M1SB-0.1N	¥12,000

増おもり型分銅受台

- 受台は単なる金具ではなく、受台自体を分銅と同様に扱っています。



材質 非磁性ステンレス鋼
最大許容量誤差 M1級

増おもり型分銅受台 (g仕様)

表す量	商品番号	税抜価格
5kg	M1SS-5KS	¥81,400
2kg	M1SS-2KS	¥40,700
1kg	M1SS-1KS	¥34,000
500g	M1SS-500GS	¥24,900
200g	M1SS-200GS	¥19,000
100g	M1SS-100GS	¥15,300
50g	M1SS-50GS	¥11,400
20g	M1SS-20GS	¥11,400
10g	M1SS-10GS	¥11,400

増おもり型分銅受台 (N仕様)

表す量	質量	非磁性ステンレス M1級	
		商品番号	税抜価格
50N	5.10kg	M1SS-50NS	¥91,200
20N	2.04kg	M1SS-20NS	¥45,500
10N	1.02kg	M1SS-10NS	¥38,500
5N	510g	M1SS-5NS	¥28,200
2N	204g	M1SS-2NS	¥21,700
1N	102g	M1SS-1NS	¥18,800
0.5N	51.0g	M1SS-0.5NS	¥13,300
0.2N	20.4g	M1SS-0.2NS	¥12,800
0.1N	10.2g	M1SS-0.1NS	¥12,800

※別途送料が必要となります。