



PP広口瓶 (中栓なし)

Bottle

■単品

コード	型式	容量	目盛	胴径×高さ(mm)	口内径	入数	価格	区分
3-132-0140	PF-50	50mL	なし	38φ×76	27mm		¥100	ZUGF
3-132-0141	PF-100	100mL	10mL	48φ×97	31.7mm		¥120	ZUCF
3-132-0142	PF-250	250mL	25mL	63φ×127			¥160	ZUAF
3-132-0143	PF-500	500mL	20mL	75φ×163	42mm		¥250	ZSLF
3-132-0144	PF-1000	1000mL	50mL	95φ×200	41.2mm		¥330	ZRMF
3-132-0145	PF-2000	2000mL	100mL	121φ×246	76mm		¥780	ZSEF

■ケース単位

コード	型式	容量	目盛	胴径×高さ(mm)	口内径	入数	価格	区分
3-132-0146	PF-50CS	50mL	なし	38φ×76	27mm	400	¥36,000	BONF
3-132-0147	PF-100CS	100mL	10mL	48φ×97	31.7mm	200	¥21,600	BPCF
3-132-0085	PF-250CS	250mL	25mL	63φ×127		100	¥14,400	BRJF
3-132-0086	PF-500CS	500mL	20mL	75φ×163	42mm	100	¥22,500	BO1F
3-132-0087	PF-1000CS	1000mL	50mL	95φ×200	41.2mm	50	¥14,800	BRMF

●耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。

(仕様)

●材質: 本体・蓋/PP



PP細口瓶 (中栓なし)

Bottle

■単品

コード	型式	容量	目盛	胴径×高さ(mm)	口内径	入数	価格	区分
3-132-0150	PS-50	50mL	なし	39φ×76	15mm		¥120	ZOMF
3-132-0151	PS-100	100mL	10mL	48φ×98	21mm		¥120	ZR1F
3-132-0152	PS-250	250mL	25mL	63φ×125	22mm		¥160	ZQBF
3-132-0153	PS-500	500mL	20mL	75φ×164	27mm		¥240	ZUKF
3-132-0154	PS-1000	1000mL	50mL	95φ×198	32.1mm		¥330	ZOGF
3-132-0155	PS-2000	2000mL	100mL	121φ×246	40mm		¥790	ZQNF

■ケース単位

コード	型式	容量	目盛	胴径×高さ(mm)	口内径	入数	価格	区分
3-132-0091	PS-100CS	100mL	10mL	48φ×98	21mm	200	¥21,600	BSEF
3-132-0092	PS-250CS	250mL	25mL	63φ×125	22mm	100	¥14,400	BODF
3-132-0093	PS-500CS	500mL	20mL	75φ×164	27mm	100	¥21,600	BPNF
3-132-0094	PS-1000CS	1000mL	50mL	95φ×198	32.1mm	50	¥14,850	BQDF

●耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。

(仕様)

●材質: 本体・蓋/PP



Nalgene広口PP試薬瓶 (中栓なし)

Bottle

コード	容量	胴径×全高	口内径	価格	区分
3-340-0020	125mL	50φ×99mm	28mm	¥200	ZSJG
3-340-0021	250mL	61φ×131mm	33mm	¥260	ZUEG
3-340-0022	500mL	73φ×168mm	44mm	¥390	ZQEG
3-340-0023	1000mL	91φ×199mm	53mm	¥590	ZUFG

●中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。

●-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO (ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。

(仕様)

●材質: 本体/PPCO 蓋/PP ●耐熱温度: 121℃まで



Nalgene細口PP試薬瓶 (中栓なし)

Bottle

コード	容量	胴径×全高	口内径	価格	区分
3-340-0050	8mL	25φ×45mm	14mm	¥230	ZUGH
3-340-0051	15mL	25φ×58mm		¥230	ZQEH
3-340-0052	30mL	34φ×61mm		¥240	ZUIH
3-340-0053	60mL	37φ×85mm		¥250	Z0IH
3-340-0055	250mL	61φ×133mm	18mm	¥210	ZPLH
3-340-0056	500mL	73φ×170mm	21mm	¥330	ZQNH

●-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO (ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。

(仕様)

●材質: 本体/PPCO 蓋/PP ●耐熱温度: 121℃まで