



**シンコーのSUS430シリーズ作業台**

**主要な構成パーツの材質にSUS430を採用。**  
 十分な堅牢性を備えた、コストパフォーマンスの高い作業台です。

高さ850mm以下は無償にて高さ調整が可能です。(工場オプション)  
 有償で高さ1200mmまで対応可能です。

**選べる-その1:作業内容などに合わせて、下部の棚板や枠の種類が選べます。**



**平棚板タイプ**  
 強度が要求される場合や、足元に小物・足物を安定して置きたい場合に最適。



**スノコ棚板タイプ**  
 ホコリがたまりにくく、通気性や強度にも優れています。



**H枠タイプ**  
 前後からの作業時にも足元が気にならない、用途の広い作業台です。



**三方枠タイプ**  
 デスクタイプで椅子での作業には最適。他のタイプより比較的軽量です。

**選べる-その2:専用キャスターとの組み合わせで、「キャスター付」に仕様変更できます。**

- 作業台
- 軽量作業台
- 高さ調節式作業台
- 中量作業台
- 重量作業台
- 作業台オプション
- マット張作業台
- 小型作業台
- 大型作業台
- 昇降式作業台
- 回転台
- ステンレス作業台
- 一般作業台
- ライン作業台
- ハイラス式作業台

シンコー



Stainless Steel Table

**ステンレス作業台(平棚板タイプ・SUS430)**

組立 2人  
 目安 40分

均等荷重  
 250kg

特長 ●用途に合わせて高さ変更が可能です。(工場オプション)  
 仕様 ●天板:平天板 ●下棚:平棚板  
 材質 ●ステンレス(SUS430)  
 製造国 ●日本

組立 2人  
 目安 40分



WB-12060

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー直送 小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★116-1370	WB-6045	¥27,671	¥29,800	600×450×800	12.6	55(138)
★116-1371	WB-6060	¥31,293	¥33,700	600×600×800	14.5	31(100)
★116-1372	WB-7545	¥29,993	¥32,300	750×450×800	14.1	25(109)
★116-1373	WB-7560	¥34,079	¥36,700	750×600×800	16.3	24(54)
★116-1374	WB-9045	¥33,243	¥35,800	900×450×800	16.5	22(79)
★116-1375	WB-9060	¥38,164	¥41,100	900×600×800	19.3	69(133)
★116-1376	WB-9090	¥47,264	¥50,900	900×900×800	26.4	15(75)
★116-1378	WB-12060	¥45,221	¥48,700	1200×600×800	24.1	33(92)
★116-1379	WB-12075	¥51,071	¥55,000	1200×750×800	29.6	34(114)
★116-1380	WB-12090	¥56,364	¥60,700	1200×900×800	33.7	20(223)
★116-1381	WB-15060	¥52,743	¥56,800	1500×600×800	30.6	16(77)
★116-1382	WB-15075	¥59,150	¥63,700	1500×750×800	35.7	26(82)
★116-1383	WB-18060	¥59,336	¥63,900	1800×600×800	35.7	21(105)
★116-1384	WB-18075	¥66,671	¥71,800	1800×750×800	41.9	24(200)
★116-1386	WB-18090	¥73,821	¥79,500	1800×900×800	48.1	36(93)

☎商品のお問い合わせ:0120-040-142 http://www.sinko-ltd.co.jp/

シンコー



Stainless Steel Table

**ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)**

組立 2人  
 目安 40分

均等荷重  
 250kg

特長 ●用途に合わせて高さ変更が可能です。(工場オプション)  
 仕様 ●天板:平天板 ●下棚:スノコ棚板  
 材質 ●ステンレス(SUS430)  
 製造国 ●日本

組立 2人  
 目安 40分



WS-12060

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー直送 小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★116-1553	WS-6045	¥27,671	¥29,800	600×450×800	13.1	18(90)
★116-1554	WS-6060	¥31,293	¥33,700	600×600×800	15.0	7(350)
★116-1555	WS-7545	¥29,993	¥32,300	750×450×800	14.6	6(86)
★116-1557	WS-7560	¥34,079	¥36,700	750×600×800	16.8	1(25)
★116-1558	WS-9045	¥33,243	¥35,800	900×450×800	16.8	14(117)
★116-1559	WS-9060	¥38,164	¥41,100	900×600×800	19.5	11(79)
★116-1560	WS-12060	¥45,221	¥48,700	1200×600×800	24.6	17(107)
★116-1561	WS-12075	¥51,071	¥55,000	1200×750×800	29.7	12(200)
★116-1562	WS-15060	¥52,743	¥56,800	1500×600×800	30.9	13(109)
★116-1564	WS-15075	¥59,150	¥63,700	1500×750×800	35.6	7(234)
★116-1565	WS-18060	¥59,336	¥63,900	1800×600×800	35.9	12(172)
★116-1566	WS-18075	¥66,671	¥71,800	1800×750×800	41.5	8(27)
★116-1567	WS-18090	¥73,821	¥79,500	1800×900×800	47.0	13(145)

☎商品のお問い合わせ:0120-040-142 http://www.sinko-ltd.co.jp/