



シンコーのSUS304シリーズ作業台

主要な構成パーツの材質にSUS304を採用。

ひときわ優れた耐食性を持ち、きびしい環境での使用におすすめの作業台です。

高さ850mm以下は無償にて高さ調整が可能です。(工場オプション)
有償で高さ1200mmまで対応可能です。

選べる-その1:作業内容などに合わせて、下部の棚板や枠の種類が選べます。



平棚板タイプ
強度が要求される場合や、足元に小物・足物を安定して置きたい場合に最適。



スノコ棚板タイプ
ホコリがたまりにくく、通気性や強度にも優れています。



H枠タイプ
前後からの作業時にも足元が気にならない、用途の広い作業台です。



三方枠タイプ
デスクタイプで椅子での作業には最適。他のタイプより比較的軽量です。

選べる-その2:専用キャスターとの組み合わせで、「キャスター付」に仕様変更できます。

- 作業台
- 軽量作業台
- 高さ調節式作業台
- 中量作業台
- 重量作業台
- 作業台オプション
- マット張作業台
- 小型作業台
- 大型作業台
- 昇降式作業台
- 回転台
- ステンレス作業台
- 一般作業台
- ライン作業台
- ハイパス式作業台

シンコー



Stainless Steel Table

ステンレス作業台(平棚板タイプ・SUS304)

組立式 重い 配送注意

均等荷重 250kg

特長 ●用途に合わせて高さ変更が可能です。(工場オプション)
仕様 ●天板:平天板 ●下棚:平棚板
材質 ●ステンレス(SUS304)
製造国 ●日本

組立 2人
目安 40分



WBN-12060

発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	北海道・沖縄・離島は除く		シンコー株[472734]	
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★116-1405	WBN-6045	¥ 39,836	¥ 42,900	600×450×800	12.9	16(73)
★116-1406	WBN-6060	¥ 44,293	¥ 47,700	600×600×800	14.8	6(47)
★116-1408	WBN-7545	¥ 43,364	¥ 46,700	750×450×800	14.5	5(50)
★116-1409	WBN-7560	¥ 48,471	¥ 52,200	750×600×800	16.8	7(78)
★116-1410	WBN-9045	¥ 48,657	¥ 52,400	900×450×800	16.9	10(63)
★116-1411	WBN-9060	¥ 54,879	¥ 59,100	900×600×800	19.8	17(78)
★116-1412	WBN-12060	¥ 65,557	¥ 70,600	1200×600×800	24.8	14(88)
★116-1413	WBN-12075	¥ 76,607	¥ 82,500	1200×750×800	30.4	12(1172)
★116-1414	WBN-15060	¥ 78,929	¥ 85,000	1500×600×800	31.4	2(40)
★116-1416	WBN-15075	¥ 89,421	¥ 96,300	1500×750×800	36.7	1(12)
★116-1417	WBN-18060	¥ 89,329	¥ 96,200	1800×600×800	36.7	6(120)
★116-1418	WBN-18075	¥ 101,307	¥ 109,100	1800×750×800	43.1	4(40)
★116-1419	WBN-18090	¥ 112,543	¥ 121,200	1800×900×800	49.4	2(19)

☎商品のお問い合わせ:0120-040-142 <http://www.sinko-ltd.co.jp/>

シンコー



Stainless Steel Table

ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS304)

組立式 重い 配送注意

均等荷重 250kg

特長 ●用途に合わせて高さ変更が可能です。(工場オプション)
仕様 ●天板:平天板 ●下棚:スノコ棚板
材質 ●ステンレス(SUS304)
製造国 ●日本

組立 2人
目安 40分



WSN-12060

発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	北海道・沖縄・離島は除く		シンコー株[472734]	
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★116-1570	WSN-6045	¥ 39,836	¥ 42,900	600×450×800	13.4	11(85)
★116-1572	WSN-6060	¥ 44,293	¥ 47,700	600×600×800	15.4	2(19)
★116-1573	WSN-9045	¥ 48,657	¥ 52,400	900×450×800	17.3	5(100)
★116-1574	WSN-9060	¥ 54,879	¥ 59,100	900×600×800	20.1	8(89)
★116-1575	WSN-12060	¥ 65,557	¥ 70,600	1200×600×800	25.3	6(30)
★116-1576	WSN-12075	¥ 76,607	¥ 82,500	1200×750×800	30.6	5(46)
★116-1577	WSN-15060	¥ 78,929	¥ 85,000	1500×600×800	31.8	2(-)
★116-1578	WSN-15075	¥ 89,421	¥ 96,300	1500×750×800	36.6	16(267)
★116-1579	WSN-18060	¥ 89,329	¥ 96,200	1800×600×800	36.9	1(25)
★116-1581	WSN-18075	¥ 101,307	¥ 109,100	1800×750×800	42.6	1(20)
★116-1582	WSN-18090	¥ 112,543	¥ 121,200	1800×900×800	48.3	13(119)

☎商品のお問い合わせ:0120-040-142 <http://www.sinko-ltd.co.jp/>