



Asist Color Colander

## “アシストカラーざる”

同商品群  
在庫数 92 アイテム



2911  
(角型・ブルー)



2903  
(手付丸型・ブルー)



02920  
(手なし丸型・ブルー)



特長 ●SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。  
仕様 ●耐熱温度(℃):-10~120℃  
材質 ●ポリプロピレン(PP)  
製造国 ●日本

### 角型

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	タイプ	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
363-5139	2911	¥1,829	¥2,200	ブルー	手なし	540×420×180	440×325×155	12	958	582(72)
363-5147	2912	¥1,829	¥2,200	グリーン	手なし	540×420×180	440×325×155	12	958	200(99)
363-5155	2913	¥1,829	¥2,200	ピンク	手なし	540×420×180	440×325×155	12	958	103(46)
363-5163	2914	¥1,829	¥2,200	イエロー	手なし	540×420×180	440×325×155	12	958	138(128)
405-6221	2915	¥1,500	¥1,750	ブルー	手なし	490×385×160	400×300×140	12	781	484(162)
405-6230	2916	¥1,500	¥1,750	グリーン	手なし	490×385×160	400×300×140	12	781	118(96)
405-6248	2917	¥1,500	¥1,750	ピンク	手なし	490×385×160	400×300×140	12	781	187(133)
405-6256	2918	¥1,500	¥1,750	イエロー	手なし	490×385×160	400×300×140	12	781	131(49)

新輝合成株 [509976]

### 丸型

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	タイプ	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
363-5091	2903	¥2,614	¥3,150	ブルー	手付	610×550×395	365×365×320	10	1339	586(149)
405-6183	2907	¥1,629	¥1,900	ブルー	手なし	470×470×250	325×325×230	20	699	173(124)
★779-1666	02920	¥2,400	¥2,800	ブルー	手なし	555×555×295	390×390×275	15	1105	790(112)
★779-1674	02921	¥879	¥1,000	ブルー	手なし	405×405×205	275×275×190	30	706	409(999)
★779-1682	02922	¥671	¥780	ブルー	手なし	350×350×180	235×235×170	60	261	154(335)
★779-1691	02923	¥457	¥530	ブルー	手なし	295×295×160	200×200×150	60	173	281(129)

☎商品のお問い合わせ:0077-781-088 <http://www.shinkigosei.co.jp/>



Colander

## 抗菌浅型ざる

同商品群  
在庫数 92 アイテム



02971

特長 ●網の目が細かく食材を逃しません。(約2mm)  
●抗菌加工を施してあります。  
仕様 ●耐熱温度(℃):-10~120℃  
材質 ●ポリプロピレン(PP)  
製造国 ●日本



発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 外径×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
798-8524	02978	¥829	¥900	ブルー	380×135	25	338	37(91)
798-8516	02977	¥1,114	¥1,200	ブルー	420×145	20	444	46(307)
798-8508	02976	¥1,386	¥1,500	ブルー	470×160	15	583	36(180)
798-8494	02975	¥1,843	¥2,000	ブルー	520×175	10	659	23(105)
798-8451	02971	¥2,757	¥3,000	ブルー	660×220	8	1219	33(92)

新輝合成株 [509976]

☎商品のお問い合わせ:0077-781-088 <http://www.shinkigosei.co.jp/>



Sieve

## ザル・バスケット“ポゼ”

同商品群  
在庫数 86 アイテム



444890  
(ホワイト)



444548  
(ブルー)

特長 ●業務用に最適な大型サイズです。  
材質 ●ポリプロピレン(PP) 製造国 ●日本

### 丸型

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 外径×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
780-8569	444548	¥457	¥530	ブルー	302×107	5	138	270(50)
780-8577	444593	¥457	¥530	ホワイト	302×107	5	138	157(58)
780-8585	444647	¥529	¥610	ブルー	332×117	5	185	265(86)
780-8593	444692	¥529	¥610	ホワイト	332×117	5	185	125(53)
780-8607	444746	¥914	¥1,060	ブルー	417×146	5	305	229(84)
780-8615	444791	¥914	¥1,060	ホワイト	417×146	5	305	65(59)

☎商品のお問い合わせ:0743-59-1123 <http://www.asvel.co.jp/>



Sieve

## 角ざる

同商品群  
在庫数 92 アイテム



2901  
(浅3型・ブルー)



2892  
(深1型・ベージュ)

特長 ●食器の水切りはもちろん、書類などの整理収納にも使用できます。  
仕様 ●耐熱温度(℃):-10~120℃  
材質 ●ポリプロピレン(PP)  
製造国 ●マレーシア

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	質量 (g)	実績 (前年比%)
405-6167	2901	¥279	¥410	ブルー	300×230×55	255×185×50	121	1756(94)
405-6175	2902	¥279	¥410	ベージュ	300×230×55	255×185×50	121	954(67)
405-6141	2899	¥494	¥740	ブルー	390×295×70	325×230×65	206	1022(92)
405-6159	2900	¥494	¥740	ベージュ	390×295×70	325×230×65	206	613(78)
405-6124	2897	¥864	¥1,300	ブルー	480×355×85	405×285×75	402	951(119)
405-6132	2898	¥864	¥1,300	ベージュ	480×355×85	405×285×75	402	365(97)

☎商品のお問い合わせ:0077-781-088 <http://www.shinkigosei.co.jp/>

