

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Bowl & Rotation Sieve Integrated

ボール型ざる“スピンドールコランダー”



特長 ●ボールとざるが一体型になっており、取り外して別々でも使えます。
●ホイールを軸にボールの中でざるがスピンドル(回転)し、傾けるだけで簡単に水切りができます。
●さらに、白いボールを180度回転させてざるのフタにして、両手で押さえて上下に振ればしっかりと水切りできます。

仕様 ●耐熱温度(℃):120℃
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

丸型

発注単位1個	発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 外径×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	115-1334	SWCS-GY (丸型)	¥471	¥550	グレー	220×117	30	175	68(166)
	115-1335	SWCL-GY (丸型)	¥557	¥650	グレー	255×140	30	250	74(78)

トラスコ中山製[499681]

楕円型

発注単位1個	発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	115-1336	SWCO-GY	¥557	¥650	グレー	280×150×87	30	160	29(182)

●商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Bowl Colander Square Container

ボール



特長 ●洗しやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
仕様 ●耐熱温度(℃):110℃
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

発注単位1個	発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	171-7336	GHAH519	¥471	¥550	ホワイト	209×219×93	40	110	75(175)
	171-7337	GHAH521	¥471	¥550	ホワイト	234×243×103	40	151	34(213)

リス製[995421]

●商品のお問い合わせ:058-265-2230 <http://www.risu.co.jp/>

N Pose Mixing Bowl

ボウル



特長 ●使いやすいポリプロピレン製です。
仕様 ●耐熱温度(℃):120℃
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

発注単位1個	発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	833-8982	431494	¥373	¥450	オープン	245×234×108	5	168	101(142)

アスベル製[101729]

●商品のお問い合わせ:0743-59-1123 <http://www.asvel.co.jp/>

Washing Pan

洗い桶



特長 ●使い勝手の良いD型フォルムです。
仕様 ●耐熱温度(℃):110℃
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

発注単位1個	発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	833-8976	431197	¥644	¥750	オープン	345×320×140	5	347	213(142)

アスベル製[101729]

●商品のお問い合わせ:0743-59-1123 <http://www.asvel.co.jp/>

Wash Tab

ウォッシュタブ



特長 ●食器のつけ置きや漂白などに使えます。
●オーバーフロー付で、箸などが流れてしまうことを防ぎます。

仕様 ●水抜き栓付
材質 ●本体:ポリプロピレン(PP)
●水抜き栓:シリコン樹脂
製造国 ●日本



発注単位1個	発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	幅×奥行×高さ (mm)	容量 (L)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	149-4984	03009	¥1,214	¥1,400	オープン	335×220×125	5	10	415	42(840)
	149-4985	03010	¥1,214	¥1,400	オープン	335×220×125	5	10	415	14(999)
	149-4986	03011	¥1,214	¥1,400	オープン	335×220×125	5	10	415	7(350)

新輝合成製[509976]

●商品のお問い合わせ:0077-781-088 <http://www.shinkigosei.co.jp/>

Colander

フラワーザル



特長 ●中底が広くたっぷり水切りが可能です。
仕様 ●耐熱温度(℃):120℃
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

発注単位1個	発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	779-1569	02873	¥264	¥310	ブルー	215×205×85	40	59	425(140)
	779-1551	02871	¥333	¥390	ブルー	260×250×95	40	102	189(108)
	779-1542	02869	¥450	¥530	ブルー	305×300×105	40	148	172(114)
	779-1534	02867	¥514	¥600	ブルー	340×335×110	40	196	202(307)

新輝合成製[509976]

●商品のお問い合わせ:0077-781-088 <http://www.shinkigosei.co.jp/>

N Pose Strainer

ザル



特長 ●使いやすいポリプロピレン製です。
仕様 ●耐熱温度(℃):120℃
材質 ●本体:ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

発注単位1個	発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
	833-8981	431593	¥321	¥380	オープン	255×232×99	5	139	398(72)

アスベル製[101729]

●商品のお問い合わせ:0743-59-1123 <http://www.asvel.co.jp/>