

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

サンダー用ペーパーは5-1041～ページに掲載

シナノ Air Polisher ミニアングルポリッシャー(低速タイプ)

修理可能

同商品群
在庫数 54 アイテム



SI-2009EX



119KS-102
(ウールパフ)



129KL-102
(ウレタンパフ)

特長 ●小さくてもトルクのある低回転の強力型です。 ●握りやすい樹脂カバー付きです。
●回転速度調整できるエアレギュレーターを内蔵しています。
用途 ●狭い箇所の塗装面の磨き作業。
仕様 ●使用空気圧力:0.6MPa ●低速タイプ ●使用パフ:マジックタイプ
付属品 ●80mmウールパフ ●80mmウレタンパフ
製造国 ●日本

発注単位1台

(価格改定日 21.09) 信濃機販機 [470950]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	パフサイズ (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
102-5800	SI-2009EX	¥35,357	¥45,000	80	2600	0.43	1/4NPT	後方	180	1	0.68	29(91)

パフ

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	タイプ	直径 (mm)	パック入数 (枚)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
391-3929	119KS-102	¥5,000	¥5,000	ウールパフ	80	5	1	50	191(141)
391-3937	129KL-102	¥4,000	¥4,000	ウレタンパフ	80	5	1	30	430(78)

☎商品のお問い合わせ:03-3931-3171 <https://www.si-mark.co.jp>

コンパクトツール COMPACT TOOLS Mini Polisher ミニポリッシャー

修理可能

同商品群
在庫数 73 アイテム



723 MPS



220703

特長 ●2段減速ギア式で低速回転時の回転降下が少なく高トルクです。
●排気方向が側方360°回転し調整できます。
用途 ●小面積のポリッシングに。
仕様 ●使用空気圧力:0.6MPa
製造国 ●日本

発注単位1台

コンパクト・ツール機 [204451]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	ペーパーサイズ (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
137-1575	723 MPS	¥31,688	¥39,000	75	2900	0.37	Rc1/4	調整	195	6	728	15(188)

ネオクッションパッド **特長** ●φ72MPパッドとペーパー、パフの間に取り付けて使用します。
●研磨対象物との接触を和らげて曲面を研磨しやすくします。
材質 ●ウレタン、ナイロン

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	サイズ (mm)	厚さ (mm)	適合機種	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
206-3149	220703	¥700	¥700	73	5	942GS、723、450P-L	1	62	1(-)

☎商品のお問い合わせ:048-486-2501 <http://www.compacttool.com/>

シナノ Polisher ミニポリッシャー

修理可能

同商品群
在庫数 54 アイテム



SI-2224

特長 ●樹脂ボディの軽量タイプです。
●高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。
●扱いやすいコンパクトサイズです。
用途 ●小面積の磨き研磨作業用に。
仕様 ●使用空気圧力:0.6MPa
●空気消費量:0.43m³/min
●ホース取付口:1/4NPT
●排気:後方
付属品 ●80mmウールパフ
●80mmウレタンパフ
製造国 ●日本

発注単位1台

信濃機販機 [470950]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	ペーパーサイズ (mm)	パフサイズ (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
398-1487	SI-2224	¥27,500	¥35,000	75	80	5000	135	600	16(45)

☎商品のお問い合わせ:03-3931-3171 <https://www.si-mark.co.jp>

UHT GU-1 Full Set "GU-1フルセット"

同商品群
在庫数 3 アイテム



GU15

特長 ●GU-1本体とスピンドル4本(No.1、No.2、No.3、No.4)のセットです。
●汎用旋盤に取り付けて使用する、小型万能研磨機です。
用途 ●汎用旋盤に取り付けての円筒研磨。
仕様 ●空気消費量:0.3~0.38m³/min
●ホース取付口:R1/4オネジ
セット内容 ●ハウジングセット
●GU-1エアモーター
●No.1スピンドル ●No.2スピンドル
●No.3スピンドル ●No.4スピンドル
●エアホース3m
製造国 ●日本

発注単位1セット

UHT機 [208204]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	供給空気圧力 (MPa)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
537-0086	GU15	¥345,000	¥368,000	0.5~0.8	1	14	1(25)

☎商品のお問い合わせ:0561-38-2101 <http://www.uht.co.jp/>

UHT GU-1 No.4 Set "GU1-4セット"

同商品群
在庫数 3 アイテム



GU1-4S

特長 ●GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。
●汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。
用途 ●汎用旋盤に取り付けての円筒研磨。
仕様 ●空気消費量 ●0.3~0.38m³/min
●ホース取付口:R1/4オネジ
セット内容 ●ハウジングセット
●GU-1エアモーター
●No.4スピンドル
●エアホース3m
製造国 ●日本

発注単位1セット

UHT機 [208204]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	砥石サイズ (mm)	供給空気圧力 (MPa)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
537-0035	GU1-4S	¥168,750	¥180,000	48/75	0.5~0.8	1	8.5	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0561-38-2101 <http://www.uht.co.jp/>

UHT newGU-1 Full Set "外研GU-1フルセット"

同商品群
在庫数 3 アイテム



NGU1S

特長 ●汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。
●外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。
用途 ●汎用旋盤に取り付けての円筒研磨。
仕様 ●空気消費量:0.3~0.38m³/min
●ホース取付口:R1/4オネジ
セット内容 ●ハウジングセット ●外研エアモーター
●No.6スピンドル
●砥石バランス
●エアホース3m
製造国 ●日本

発注単位1セット

UHT機 [208204]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	砥石径 (mm)	供給空気圧力 (MPa)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
537-0221	NGU1S	¥262,500	¥280,000	100	0.5~0.8	1	10	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0561-38-2101 <http://www.uht.co.jp/>