



# ■ハンドタップ オーバーサイズ ガスタップ

(メッキ加工用・熱処理加工用)

## ●SKH

呼び寸法	全長	刃長	シャンク径	+0.1	+0.2	+0.3	価格
M3×0.5	46 <sup>mm</sup>	18 <sup>mm</sup>	4.0φ	○	○	—	
4×0.7	52	20	5.0	○	○	—	
5×0.8	60	22	5.5	○	○	—	
6×1.0	62	24	6.0	○	○	○	
8×1.25	70	30	6.2	○	○	○	
10×1.5	75	32	7.0	○	○	○	
12×1.75	82	38	8.5	○	○	○	
14×2.0	88	42	10.5	—	○	○	
16×2.0	95	45	12.5	○	○	○	
18×2.5	100	48	14.0	○	○	○	
20×2.5	105	50	15.0	—	○	○	
22×2.5	115	55	17.0	—	—	○	
24×3.0	120	58	19.0	—	○	○	
27×3.0	130	62	20.0	—	—	○	
30×3.5	135	65	23.0	—	—	○	
33×3.5	148	70	25.0	—	—	○	
36×4.0	155	75	28.0	—	—	○	
39×4.0	165	75	30.0	—	—	○	
42×4.5	175	85	32.0	—	—	○	
45×4.5	185	85	35.0	—	—	○	
48×5.0	185	90	38.0	—	—	○	
1/4W20	62	24	6.0	○	○	—	
5/16W18	70	30	6.0	○	—	—	
3/8W16	75	35	7.0	○	○	—	
1/2W12	85	42	9.0	○	○	○	
5/8W11	95	45	12.0	○	○	○	
3/4W10	105	50	14.0	○	○	○	
7/8W9	115	55	17.0	—	—	○	
1"W8	125	60	20.0	—	—	○	
1/4NC20	62	24	6.0	○	—	—	
PF1/8-28	55	19	8.0	○	○	○	
PF1/4-19	62	28	11.0	○	○	○	
PF3/8-19	65	28	14.0	○	○	○	
PF1/2-14	80	35	18.0	○	○	○	
PF3/4-14	85	35	23.0	○	○	○	
PF1"-11	95	45	26.0	○	○	○	

呼び寸法	全長	刃長	シャンク径	+0.4	+0.5	+0.6	+0.8	価格
M8×1.25	70 <sup>mm</sup>	30 <sup>mm</sup>	6.2φ	—	○	○	—	
10×1.5	75	32	7.0	○	○	○	—	
12×1.75	82	38	8.5	○	○	○	○	
16×2.0	95	45	12.5	—	—	○	○	
20×2.5	105	50	15.0	—	—	○	○	
24×3.0	120	58	19.0	—	—	○	○	