

NEW 中量作業台KTタイプ移動式

300 kg

01
作業台

- グリーン購入法適合商品
- 粉体塗装
- 角パイプ
- 組立式

改正RoHS
10物質対応



KT-493FENB



KT-493SB



KT-493IGB



KT-493FENBI



KT-493SBI



KT-493BI

(単位: mm)

間口×奥行×高さ (W×D×H)	サカエリユーム天板					スチール天板					メラミン天板				
	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
	本体色●天板色●	本体色●天板色●				本体色●天板色●	本体色●天板色●				本体色●天板色●	本体色●天板色●			
900×600×825	041162 KT-383FENB	041222 KT-383FENBI	34kg	¥58,560	¥68,500	041182 KT-383SB	041242 KT-383SBI	36kg	¥61,230	¥71,600	041202 KT-383IGB	041262 KT-383BI	32kg	¥55,960	¥65,500
900×750×825	041163 KT-393FENB	041223 KT-393FENBI	37kg	¥66,140	¥77,400	041183 KT-393SB	041243 KT-393SBI	38kg	¥67,040	¥78,400	041203 KT-393IGB	041263 KT-393BI	35kg	¥60,280	¥70,500
1200×600×825	041166 KT-483FENB	041226 KT-483FENBI	41kg	¥66,770	¥78,100	041186 KT-483SB	041246 KT-483SBI	43kg	¥71,680	¥83,900	041206 KT-483IGB	041266 KT-483BI	38kg	¥64,390	¥75,300
1200×750×825	041167 KT-493FENB	041227 KT-493FENBI	44kg	¥75,530	¥88,400	041187 KT-493SB	041247 KT-493SBI	46kg	¥76,520	¥89,500	041207 KT-493IGB	041267 KT-493BI	41kg	¥69,290	¥81,100

●キャスター: 100φゴム車 (M16×P2.0)



KT-693FENB



KT-693SB



KT-693IGB



KT-693FENBI



KT-693SBI



KT-693BI

(単位: mm)

間口×奥行×高さ (W×D×H)	サカエリユーム天板					スチール天板					メラミン天板				
	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
	本体色●天板色●	本体色●天板色●				本体色●天板色●	本体色●天板色●				本体色●天板色●	本体色●天板色●			
1500×750×825	041171 KT-593FENB	041231 KT-593FENBI	51kg	¥84,560	¥98,900	041191 KT-593SB	041251 KT-593SBI	50kg	¥85,970	¥100,600	041211 KT-593IGB	041271 KT-593BI	46kg	¥77,160	¥90,300
1500×900×825	041172 KT-503FENB	041232 KT-503FENBI	55kg	¥88,400	¥103,400						041212 KT-503IGB	041272 KT-503BI	52kg	¥82,190	¥96,200
1800×600×825	041174 KT-683FENB	041234 KT-683FENBI	51kg	¥86,400	¥101,100	041194 KT-683SB	041254 KT-683SBI	54kg	¥86,910	¥101,700	041214 KT-683IGB	041274 KT-683BI	49kg	¥84,210	¥98,500
1800×750×825	041175 KT-693FENB	041235 KT-693FENBI	57kg	¥90,480	¥105,900	041195 KT-693SB	041255 KT-693SBI	56kg	¥93,230	¥109,100	041215 KT-693IGB	041275 KT-693BI	52kg	¥87,290	¥102,100
1800×900×825	041176 KT-703FENB	041236 KT-703FENBI	62kg	¥94,920	¥111,100	041196 KT-703SB	041256 KT-703SBI	63kg	¥99,330	¥116,200	041216 KT-703IGB	041276 KT-703BI	56kg	¥92,420	¥108,100

●キャスター: 100φゴム車 (M16×P2.0)

- 軽量 KAタイプ
- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 CSタイプ
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TK□タイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークⅡ
- 回転台
- 専用
- 足踏台・チェアー
- 別作

新商品