

G グリーン購入  
対応商品

・粉体塗装

・組立式

改正RoHS  
10物質対応

Special Wagons

均等耐荷重

スペシャルワゴン

100kg

00

抗菌パールホワイト

均等耐荷重 100kg H810mm SPEタイプ (W400×D330mm)



SPE-03Wのみ1台のご注文の場合は 運賃別途 (SPE-11Wは元払い)

(単位: mm)

間口×奥行×高さ	引出し	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
400×330×810	無	020621 <b>SPE-03W</b>	8kg	<b>¥13,450</b>	¥15,740
	1段	020623 <b>SPE-11W</b>	11kg	<b>¥22,780</b>	¥26,650

●キャスター: 50φナイロンウレタン車 ●引出し耐荷重: 10kg (安全荷重3kg)

均等耐荷重 100kg H810mm SPSタイプ (W350×D350mm)



1台のご注文の場合は 運賃別途

(単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
350×350×810	020625 <b>SPS-03NW</b>	8kg	<b>¥13,250</b>	¥15,500

●キャスター: 50φナイロンウレタン車

均等耐荷重 100kg H810mm SPZタイプ (W400×D400mm)



1台のご注文の場合は 運賃別途

(単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
400×400×810	020624 <b>SPZ-03W</b>	9kg	<b>¥13,660</b>	¥15,980

●キャスター: 50φナイロンウレタン車

均等耐荷重 100kg H810mm SPWタイプ (W500×D500mm)



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
500×500×810	020631 <b>SPW-03W</b>	13kg	<b>¥18,770</b>	¥21,960

●キャスター: 50φナイロンウレタン車

均等耐荷重 100kg H810mm SPWタイプ (W500×D500mm)



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
500×500×810	020632 <b>SPW-04W</b>	16kg	<b>¥21,470</b>	¥25,120

●キャスター: 50φナイロンウレタン車



カギ付

(単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
500×500×810	020633 <b>SPW-11W</b>	22kg	<b>¥34,690</b>	¥40,590

●キャスター: 50φナイロンウレタン車 ●引出し耐荷重: 30kg (安全荷重4kg)

軽量・高さ調整  
作業台

中量作業台

実験用作業台

サポート  
スタンド

大型作業台

小型・昇降  
作業台

ニューパール  
ワゴン

ニューCSワゴン  
シリーズ

スペシャル  
ワゴン

伝票ワゴン・  
パソコンカート

CS透明  
ボックス付

キャビネット

スチール  
ラック

サカエ  
ラック

ショップ  
ラック

マルチプル  
ラック

工具管理  
ユニット

大型保管庫

保管  
システム

ミニ工具室

ハニーケース

パソコン  
キャビネット

ビットイン

※安全荷重とは無負荷の引出し等可動部を1段最大に引出しその前端に集中荷重をかけた際、転倒しない重さとなります。(通常は均等に荷重をおかけ下さい)  
※キャスターは、ストッパー付2個