

高さ(座り作業用)  
↑H740mm

※当社の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため  
非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。



※キャスターへの交換はできません。

※キャスターへの交換はできません。

※スチール天板の奥行きは800mmです。

間口×奥行×高さ	天板	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×740mm	サカエリウム天板	035401 KV-383FEN◆	31kg	¥36,550	¥42,700

間口×奥行×高さ	天板	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×750×740mm	サカエリウム天板	035402 KV-393FEN◆	36kg	¥42,630	¥49,800
900×800×740mm	スチール天板	032046 KV-393SN	38kg	¥38,510	¥44,900
900×750×740mm	メラミン天板	032057 KV-393IG	38kg	¥41,360	¥48,300



※キャスターへの交換はできません。

※キャスターへの交換はできません。

※サカエリウム天板、メラミン天板の奥行きは750mmです。

間口×奥行×高さ	天板	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×600×740mm	サカエリウム天板	035403 KV-483FEN◆	40kg	¥49,150	¥57,000

間口×奥行×高さ	天板	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×750×740mm	サカエリウム天板	035404 KV-493FEN◆	44kg	¥48,440	¥56,000
1200×800×740mm	スチール天板	032004 KV-493SN	45kg	¥44,440	¥51,000
1200×750×740mm	メラミン天板	032058 KV-493IG	45kg	¥47,160	¥55,000

●オプションキャビネット 4手付



キャビネット1段付(NKL-11□)



キャビネット2段付(NKL-22□)



キャビネット3段付(NKL-33□)



間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
500×500×135mm	000000 NKL-11□	9kg	¥15,580	¥18,200
500×500×224mm	000000 NKL-22□	14kg	¥23,040	¥26,900
500×500×313mm	000000 NKL-33□	18kg	¥34,370	¥40,100

●キャビネット取付金具2本付  
●品番末尾の□にて作業台奥行寸法をご指定下さい。  
作業台奥行寸法 A: 600mm用、B: 750mm(800mm)用、C: 900mm用

※キャビネットは、NKL-11・22・33以外にNKL-S10・S20・S30、NKL-10・20・30、WKL-1(D900タイプのみ)の取付けが可能です。

●コーナーパッド



コーナーパッド詳細は  
213  
ページをご覧ください

キャビネット詳細は  
214  
ページをご覧ください

※仕切板は別売です。

キャビネット(取付位置自在)



- キャビネットは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセットできます。
- 前面、背面どちらにもセットできます。W1500・W1800タイプには2個取付けも可能です。

引出し寸法

