

均等耐荷重  
150・200kg

ニューCSスーパーワゴン

特許取得商品

RoHS  
10物質対応

組立式

粉体塗装

グリーン購入法  
適合商品

床面に汚れが付きにくい

エラストマー車を採用。

均等耐荷重 150kg H753mm W600×D400mmタイプ



CSWA-607EJI

均等耐荷重 200kg H753mm W750×D500mmタイプ



※自在2、固定2のみ



CSWA-757EJ

●棚板厚：1.0mm

開口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400 ×753mm	●	自在2・固定2	028511 CSWA-607E	100φ 17kg	17kg	¥21,650	¥25,200
		●	028521 CSWA-607EI				
	●	4輪自在	028512 CSWA-607EJ	17kg	¥22,030	¥25,700	
		●	028522 CSWA-607EJI				

●棚板厚：1.0mm

開口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
750×500 ×753mm	●	自在2・固定2	028515 CSWA-757E	100φ 22kg	22kg	¥22,650	¥26,400
		●	028525 CSWA-757EI				
	●	4輪自在	028516 CSWA-757EJ	22kg	¥23,030	¥26,900	
		●	028526 CSWA-757EJI				

均等耐荷重 150kg H893mm W600×D400mmタイプ



CSWA-608E

均等耐荷重 150kg H893mm W600×D400mmタイプ



CSWA-608EJI

●棚板厚：1.0mm

開口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400 ×893mm	●	自在2・固定2	028513 CSWA-608E	100φ 18kg	18kg	¥22,570	¥26,300
		●	028523 CSWA-608EI				

●棚板厚：1.0mm

開口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400 ×893mm	●	4輪自在	028514 CSWA-608EJ	100φ 18kg	18kg	¥22,960	¥26,800
			●				

均等耐荷重 200kg H893mm W750×D500mmタイプ



CSWA-758E

均等耐荷重 200kg H893mm W750×D500mmタイプ



CSWA-758EJI

●棚板厚：1.0mm

開口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
750×500 ×893mm	●	自在2・固定2	028517 CSWA-758E	100φ 23kg	23kg	¥25,110	¥29,300
		●	028527 CSWA-758EI				

●棚板厚：1.0mm

開口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
750×500 ×893mm	●	4輪自在	028518 CSWA-758EJ	100φ 23kg	23kg	¥25,500	¥29,700
			●				

02 ツールワゴン

ニューパール

ニューCS  
シリーズ

ニューパール  
固定タイプ

ボックス

スペシャル

スーパー  
スペシャル

スーパー

アシスタント  
ワゴン

CS

ファイル

フリー

アルミ

パソコン  
カート

色管理

高さ調整

パネル

キャビネット

エース

エスエス

ニューパネル

ニューツール

移動作業車

ジャンボ

マット

キャリア

別作