

カギ付 ● 完成品 ●

移動作業車

300 kg

30 kg (パネル1枚当たり)

●パネル付
側面はパンチングパネル付。
パネルフックを用いて小物類を引っ掛けることができます。



●オプションフック

運賃別途

パネルフック詳細は
647~649
ページをご覧ください



均等耐荷重 30 kg オプションパンチングパネル



※取付用両面テープが付属されています。
※写真のツール・フックは撮影用です。商品には含まれておりません。

| 間口×奥行×高さ | 品番 | 質量 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|---------------|----------------|-----|---------|------------|
| 880×125×475mm | 152811 MP-PSET | 7kg | ¥14,860 | ¥17,390 |

均等耐荷重 300 kg

6段引出し・ロッカー付

G グリーン購入法 適合商品



有効寸法: W380×D495mm

●パネル付



有効寸法: W380×D495mm

●引出し内寸法: W419×D394×H78mm(仕切板: 別途販売)

| 間口×奥行×高さ | 品番 | キャスター | 質量 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|----------------|----------------|---------|------|----------|------------|
| 1000×600×880mm | 021707 SKR-310 | 100φゴム車 | 75kg | ¥138,710 | ¥162,000 |

●引出し内寸法: W419×D394×H78mm(仕切板: 別途販売) 要日数★

| 間口×奥行×高さ | 品番 | キャスター | 質量 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|----------------|-----------------|---------|------|----------|------------|
| 1000×600×880mm | 021709 SKR-310P | 100φゴム車 | 86kg | ¥168,180 | ¥196,800 |

均等耐荷重 300 kg

下段3段引出し付

G グリーン購入法 適合商品



有効寸法: W880×D495mm

有効寸法: W385×D500mm

●パネル付



有効寸法: W880×D495mm

有効寸法: W385×D500mm

●引出し内寸法: W419×D394×H78mm(仕切板: 別途販売)

| 間口×奥行×高さ | 品番 | キャスター | 質量 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|----------------|----------------|---------|------|----------|------------|
| 1000×600×880mm | 021705 SKR-330 | 100φゴム車 | 58kg | ¥109,330 | ¥127,000 |

●引出し内寸法: W419×D394×H78mm(仕切板: 別途販売) 要日数★

| 間口×奥行×高さ | 品番 | キャスター | 質量 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|----------------|-----------------|---------|------|----------|------------|
| 1000×600×880mm | 021702 SKR-330P | 100φゴム車 | 69kg | ¥137,840 | ¥161,300 |

- ニューバル
- ニューCSシリーズ
- ニューバル固定タイプ
- ボックス
- スペシャル
- スーパー
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイル
- フリー
- アルミ
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- キャビネット
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- マット
- キャリア
- 別作