

- ニューパール
- ニューCSシリーズ
- ニューパール固定タイプ
- ボックス
- スペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイル
- フリー
- アルミ
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- キャビネット
- エース
- エスエス
- ニューパール
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- マット
- キャリー
- 別作

重量の大きい工具や部品などを収納する為の堅牢さと
耐久性をもった重量タイプのキャビネットワゴンです。

耐震構造 3重安全装置内蔵！

1.オールロック機構

全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。

2.ラッチ機構

引き手の内側にはストッパーを内蔵しています。引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。移動時や、地震等による引出しの飛び出しや、キャビネットの転倒から収納物を守る装置です。

3.セーフティロック機構

一つの引出しを開けると安全システムが自動的に働いて、他の引出しは全てロックされます。引出しが一段ずつしか開かない為、キャビネットを転倒事故から守ります。

SMW-5

均等耐荷重 200kg 重量キャビネットワゴン

耐震構造 2重安全装置内蔵！

引出し代・均等耐荷重

●引出し(有効高さH=86(188))

●()内寸法は深引出しを示す。

転倒防止キャスター付

●キャスター：100φゴム車

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
478×600×882mm	021491 SW-5	56kg	¥112,220	¥131,000

均等耐荷重 250kg SMWタイプ 天板皿型 W480×D700×H865mm

耐震構造 3重安全装置内蔵！

引出し代・均等耐荷重

●引出し(有効高さH=86(187))

●()内寸法は深引出しを示す。

●キャスター：100φゴム車

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
480×700×865mm	021493 SMW-5	61kg	¥136,070	¥158,000