

G グリーン購入法
適合商品

・粉体塗装

・組立式

改正RoHS
10物質対応

RKラック

均等耐荷重
(棚1連当り) **1250kg**

均等耐荷重
(棚板1段当り) **250kg**

高さ1200mm 間口1500mmタイプ

※高さ違いで連結の際は別途オプション高さ違い連結用天棚受が必要です。(P696)

棚板3段



RKN-5623

(単位: mm)

棚板4段



RKN-5724I

(単位: mm)

段数	奥行	間口1500					
		○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)		
3段	450	単体	171380 RKN-5423	171416 RKN-5423I	51kg	¥58,390	¥68,300
		連結	171452 RKN-5423R	171488 RKN-5423RI	44kg	¥50,900	¥59,600
	600	単体	171381 RKN-5623	171417 RKN-5623I	58kg	¥62,540	¥73,200
		連結	171453 RKN-5623R	171489 RKN-5623RI	51kg	¥54,040	¥63,200
	750	単体	171382 RKN-5723	171418 RKN-5723I	69kg	¥69,510	¥81,300
		連結	171454 RKN-5723R	171490 RKN-5723RI	62kg	¥60,380	¥70,600

段数	奥行	間口1500					
		○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)		
4段	450	単体	171383 RKN-5424	171419 RKN-5424I	60kg	¥66,810	¥78,200
		連結	171455 RKN-5424R	171491 RKN-5424RI	53kg	¥59,460	¥69,600
	600	単体	171384 RKN-5624	171420 RKN-5624I	69kg	¥72,090	¥84,300
		連結	171456 RKN-5624R	171492 RKN-5624RI	62kg	¥63,680	¥74,500
	750	単体	171385 RKN-5724	171421 RKN-5724I	84kg	¥80,770	¥94,500
		連結	171457 RKN-5724R	171493 RKN-5724RI	76kg	¥71,760	¥84,000

高さ1200mm 間口1800mmタイプ

※高さ違いで連結の際は別途オプション高さ違い連結用天棚受が必要です。(P696)

棚板3段



RKN-8623

(単位: mm)

棚板4段



RKN-8724I

(単位: mm)

段数	奥行	間口1800					
		○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)		
3段	450	単体	171386 RKN-8423	171422 RKN-8423I	57kg	¥63,070	¥73,800
		連結	171458 RKN-8423R	171494 RKN-8423RI	51kg	¥55,590	¥65,000
	600	単体	171387 RKN-8623	171423 RKN-8623I	66kg	¥67,650	¥79,200
		連結	171459 RKN-8623R	171495 RKN-8623RI	59kg	¥59,130	¥69,200
	750	単体	171388 RKN-8723	171424 RKN-8723I	79kg	¥76,860	¥89,900
		連結	171460 RKN-8723R	171496 RKN-8723RI	71kg	¥67,510	¥79,000

段数	奥行	間口1800					
		○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)		
4段	450	単体	171389 RKN-8424	171425 RKN-8424I	68kg	¥72,210	¥84,500
		連結	171461 RKN-8424R	171497 RKN-8424RI	61kg	¥64,860	¥75,900
	600	単体	171390 RKN-8624	171426 RKN-8624I	79kg	¥77,280	¥90,400
		連結	171462 RKN-8624R	171498 RKN-8624RI	71kg	¥68,950	¥80,700
	750	単体	171391 RKN-8724	171427 RKN-8724I	96kg	¥89,060	¥104,200
		連結	171463 RKN-8724R	171499 RKN-8724RI	88kg	¥79,870	¥93,400

- スーパーラック
- ニューOSパールラック
- スチールラック
- コンテナラックケース
- ショップラック
- アルミラック
- 開放棚
- 物品棚
- 軽量棚
- サカエラック

- 中軽量棚150kg
- 中軽量棚200kg
- 中軽量棚250kg
- 中軽量棚300kg
- 中量棚500kg
- 重量棚1000kg
- キャスターラック
- 耐震対策商品
- タナガード
- パイプ式棚
- 書架
- ライトスルーラック
- 移動ラック・中2階
- パレットラック
- スライドラック
- キャンチラック
- 長尺物収納棚