




設計寸法表

【油圧用】バックアップリング兼用ロッド軸受
(一体みぞ装着可)

■ エスリーブ (WRB) [ロッド用]



- (注) ●エスリーブは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
●φ寸法は併用するパッキンによって異なります。併用するパッキンのφ寸法をご参照ください。
※仕上記号の表面粗さの標準数値については、155頁を参照ください。

エスリーブ (WRB) 寸法表

(単位 : mm)

エスリーブ および みぞ 寸法													指示コード
d	D	H	t	d ₁	d ₂	G	A	B	E	C	W	標準(PN104)	
18	26	21	1	20	22	6.7	3	6	9	11.5	27.2	WRB- 18	
20	28	21	1	22	24	6.7	3	6	9	11.5	27.2	WRB- 20	
22.4	30	21	1	24.4	26.4	6.7	3	6	^{+0.15} ₀	9	11.5	27.2	WRB- 22.4
25	33	24	1	27	29	6.7	3	6	9	14.5	30.2	WRB- 25	
28	35.5	26	1	30	32	6.7	3	6	9	16.5	32.2	WRB- 28	
30	40	28.5	1.5	32	34	8.5	3.5	10	13.5	14	36	WRB- 30	
35	45	33.5	1.5	37	39	8.5	3.5	10	13.5	19	41	WRB- 35	
35.5	45	33.5	1.5	37.5	39.5	8.5	3.5	10	13.5	19	41	WRB- 35.5	
40	50	37.5	1.5	42	44	8.5	3.5	10	13.5	23	45	WRB- 40	
45	56	41.5	1.5	47	49	9.5	3.5	10	13.5	27	50	WRB- 45	
50	60	46.5	1.5	52	54	8.5	3.5	10	^{+0.2} ₀	13.5	32	54	WRB- 50
55	65	51.5	1.5	57	59	8.5	3.5	10	13.5	37	59	WRB- 55	
56	66	51.5	1.5	58	60	8.5	3.5	10	13.5	37	59	WRB- 56	
60	71	55	2	62	64	10	3.5	10	13.5	40	63.5	WRB- 60	
63	73	57	2	65	67	9	3.5	10	13.5	42	64.5	WRB- 63	
71	80	62	2	73	75	9	3.5	10	13.5	47	69.5	WRB- 71	
80	90	67	2	82	84	9	3.5	10	13.5	52	74.5	WRB- 80	
90	105	72	2	92	94	12	4	10	14	57	83	WRB- 90	
100	115	77	2	102	104	12	4	10	14	62	88	WRB-100	

★ご注文・お問い合わせは、指示コードにてご指示ください。

★指示コードが色地の製品は在庫しております。

★指示コードが細字イタリック体の製品は、金型の有無を確認後ご手配ください。

また、金型が廃棄されている場合は型代が必要となります。

★製品は保管に適するよう包装されています。取扱い・保管方法については【主 ご注意3頁】をご参照ください。

【関連製品ガイド】RNYパッキン…P.39/SKYパッキン…P.42~45

指示コード	T
WRB-18 ~ 100	0.95 ⁰ _{-0.1}